

H 7260 B CulinArt

Φούρνος

ομοίομορφος σχεδιασμός με οθόνη ευκρινούς κειμένου και PerfectClean.



- Οθόνη ευκρινούς κειμένου με πλήκτρα αφής – DirectSensor S
- Ιδιαίτερα εύκολος καθαρισμός – φινίρισμα PerfectClean
- Επιτύχετε τέλεια αποτελέσματα εύκολα – αυτόματα προγράμματα
- Άφθονος χώρος και ευελιξία – χωρητικ. φούρνου 76 l σε 5 επίπεδα
- Εύκολος χειρισμός – Τηλεσκοπικές ράγες FlexiClip



EAN: 4002516171546 / Αριθμός υλικού: 11115800 / Παλιός αριθμός υλικού: 22726044D

Γενικές πληροφορίες	
Αναγνωριστικό μοντέλου	H 7260 B CulinArt
Κωδ. προϊόντος κατασκευαστή	11115800
Αριθμός EAN	4002516171546
Βαθμίδα προϊόντος	Gold
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Χρώμα	Ανοξειδωτο CleanSteel
PureLine	•
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Εντοιχιζόμενος φούρνος	•
Χαρακτηριστικά άνεσης	
Γρήγορη προθέρμανση	•
Τρόποι λειτουργίας	
Απόψυξη	•
Αυτόματο ψήσιμο	•
Θερμός αέρας plus	•
Εντατικό ψήσιμο	•
Πάνω/κάτω αντίσταση	•
Κάτω αντίσταση	•
Γκριλ με θερμό αέρα	•
Γκριλ	•
Θερμός αέρας Eco	•
Αυτόματα προγράμματα	•
Άνεση για τον χρήστη	
Οθόνη	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Ένδειξη ώρας	•
Χρονόμετρο	•
Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος	•
Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας	•
Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Προτεινόμενη θερμοκρασία	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D)	A+
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,3
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	0,8
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	20
Ευκολία στο καθαρίσμα	
Ανοξειδωτος χάλυβας/επίστρωση CleanSteel	•

H 7260 B CulinArt

Φούρνος

ομοιόμορφος σχεδιασμός με οθόνη ευκρινούς κειμένου και PerfectClean.



EAN: 4002516171546 / Αριθμός υλικού: 11115800 / Παλιός αριθμός υλικού: 22726044D

Θάλαμος φούρνου με PerfectClean και καταλυτική εμαγιέ επένδυση	•
Πτυσσόμενο στοιχείο γκριλ	•
Πόρτα CleanGlass	•
Safety	
Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Κλείδωμα συστήματος	•
Τεχνικά στοιχεία	
Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l	76
Αριθμός επιπέδων σχαρών	5
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 1	5
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 2	5
Αριθμημένα επίπεδα σχαρών	•
Φωτισμός φούρνου	1 σποτ αλογόνου
Θερμοκρασίες σε °C	30–300
Ελάχ. θερμοκρασίες σε °C	30
Μέγ. θερμοκρασίες σε °C	300
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	568
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	590
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	595
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	550
Διαστάσεις συσκευής (Π x Υ x Β) σε mm	60 x 596 x 569
Πλάτος συσκευής σε mm	595
Πλάτος συσκευής σε mm	60
Ύψος συσκευής σε mm	596
Βάθος συσκευής σε mm	569
Βάρος σε kg	42,0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,50
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,50
Τάση σε V	220-240
Συχνότητα σε Hz	50
Ασφάλεια σε A	16
Αριθμός φάσεων	1
Ουδέτερος αγωγός	Ναι
Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα	•
Αντικατάσταση λυχνιών	Πελάτης
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Ρηχό ταψί με PerfectClean HBB 71	1
Ταψί γενικής χρήσης με PerfectClean HUBB 71	1
Σχάρα ψησίματος με PerfectClean	1
Ράγες FlexiClip με PerfectClean HFC 71	1
Αφαιρούμενες πλευρικές ράγες PerfectClean (ζεύγος)	1
Κουπόνι για γάστρα Gourmet HUB 5001-M συμβατή με επαγωγικές εστίες	1

H 7260 B CulinArt

Φούρνος

ομοιόμορφος σχεδιασμός με οθόνη ευκρινούς κειμένου και PerfectClean.



EAN: 4002516171546 / Αριθμός υλικού: 11115800 / Παλιός αριθμός υλικού: 22726044D

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης


Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua

???, ??, ?
???, deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, ???,
???, hrvatski, bahasa
malaysia, nederlands, norsk,
polski, portuguais, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar


H 7260 B CulinArt

Φούρνος


ομοιόμορφος σχεδιασμός με οθόνη ευκρινούς κειμένου και PerfectClean.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings




H7000 handle, installation drawing



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7260 B CulinArt

Φούρνος

ομοιόμορφος σχεδιασμός με οθόνη ευκρινούς κειμένου και PerfectClean.



Installation Kombi BM XL, installation drawings