

H 7260 BP

Φούρνος

ομοίομορφος σχεδιασμός με οθόνη ευκρινούς κειμένου και καθαρισμό με πυρόλυση.



- Οθόνη ευκρινούς κειμένου με πλήκτρα αφής – DirectSensor S
- Πανεύκολος καθαρισμός – Καθαρισμός με πυρόλυση
- Επιτύχετε τέλεια αποτελέσματα εύκολα – αυτόματα προγράμματα
- Άφθονος χώρος και ευελιξία – χωρητικ. φούρνου 76 l σε 5 επίπεδα
- Εύκολος χειρισμός – Τηλεσκοπικές ράγες FlexiClip

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516171553 / Αριθμός υλικού: 11115810 / Παλιός αριθμός υλικού: 22726045D

<b>Τύπος κατασκευής</b>	
Χρώμα συσκευής	Ανοξείδωτο CleanSteel
<b>Τύπος &amp; σχεδιασμός κατασκευής</b>	
Εντοιχιζόμενος φούρνος	•
PureLine	•
<b>Χαρακτηριστικά άνεσης</b>	
Γρήγορη προθέρμανση	•
<b>Τρόποι λειτουργίας</b>	
Απόψυξη	•
Αυτόματα προγράμματα	•
Αυτόματο ψήσιμο	•
Θερμός αέρας Eco	•
Τρόποι λειτουργίας γκριλ	•
Γκριλ	•
Θερμός αέρας plus	•
Εντατικό ψήσιμο	•
Πάνω/κάτω αντίσταση	•
Κάτω αντίσταση	•
Γκριλ με θερμό αέρα	•
<b>Άνεση για τον χρήστη</b>	
Οθόνη	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Ένδειξη ώρας	•
Χρονόμετρο	•
Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος	•
Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας	•
Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Προτεινόμενη θερμοκρασία	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις	•
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++–D)	A+
<b>Ευκολία στο καθαίρισμα</b>	
Ανοξείδωτος χάλυβας/επίστρωση CleanSteel	•
Αυτοκαθαρισμός με πυρόλυση	•
Καταλύτης	•
Πτυσσόμενο στοιχείο γκριλ	•
Πόρτα CleanGlass	•
<b>Safety</b>	
Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Κλειδωμα συστήματος	•
Κλειδωμα πόρτας κατά τον καθαρισμό με πυρόλυση	•
<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	
Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l	76
Αριθμός επιπέδων σχαρών	5

H 7260 BP

Φούρνος

ομοιόμορφος σχεδιασμός με οθόνη ευκρινούς κειμένου και καθαρισμό με πυρόλυση.




EAN: 4002516171553 / Αριθμός υλικού: 11115810 / Παλιός αριθμός υλικού: 22726045D

Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 1	5
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 2	5
Αριθμημένα επίπεδα σχαρών	•
Φωτισμός φούρνου	1 σποτ αλογόνου
Θερμοκρασίες σε °C	30–300
Ελάχ. θερμοκρασίες σε °C	30
Μέγ. θερμοκρασίες σε °C	300
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	568
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	590
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	595
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	550
Πλάτος συσκευής σε mm	595
Ύψος συσκευής σε mm	596
Βάθος συσκευής σε mm	569
Βάρος σε kg	47,0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,60
Τάση σε V	220-240
Συχνότητα σε Hz	50
Ασφάλεια σε A	16
Αριθμός φάσεων	1
Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα	•
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,50
Αντικατάσταση λυχνιών	Πελάτης
<b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>	
Ρηχό ταψί με PerfectClean	1
Ταψί γενικής χρήσης με PerfectClean	1
Σχάρα ψησίματος PyroFit	1
Τηλεσκοπικές ράγες FlexiClip PyroFit	1
Αφαιρούμενες πλευρικές ράγες PyroFit (ζεύγος)	1
<b>Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης</b>	
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, russkij, romãna, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


## H 7260 BP

### Φούρνος


ομοίομορφος σχεδιασμός με θόνη ευκρινούς κειμένου και καθαρισμό με πυρόλυση.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7260 BP

Φούρνος

ομοιόμορφος σχεδιασμός με οθόνη ευκρινούς κειμένου και καθαρισμό με πυρόλυση.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings