

A 845/3

Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 2,5 mm, μήκους 125 mm, 20 είδη.



- Κατάλληλο για κιν. μονάδες έγχυσης και κάνιστρα με βιδωτή σύνδεση
- Μέρος του συστήματος EasyLoad
- Συσκευασία με 20 ακροφύσια

EAN: 4002516188957 / Αριθμός υλικού: 11116140 / Παλιός αριθμός υλικού: 69684503D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ακροφύσιο έγχυσης	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Μέρος του συστήματος EasyLoad	•
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	125
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	60
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	55
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	107
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	130
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	195
Καθαρό βάρος σε kg	0,25
Μικτό βάρος σε kg	0,36