

A 300/3

Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση γυάλ. σκευών εργαστ. – μπορεί να εξοπλιστεί με 8 ακροφ.



- Κατάλλ. για γυάλ. σκεύη εργ. όπως φιάλ. Erlenmeyer και στρ. φιάλ.
- Διαθέτει 4 A 840 ακροφύσια και 4 A 841 ακροφύσια
- Μέρος του συστήματος EasyLoad
- Διαστήματα ακροφυσίων 118 mm στο πλάτος, 118 mm στο βάθος

EAN: 4002516188964 / Αριθμός υλικού: 11116900 / Παλιός αριθμός υλικού: 69630003D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο/μονάδα για γυάλινους περιέκτες με στενό στόμιο	•
Ένθετο για διάφορες φιάλες	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Αριθμός θαλάμων	8
Μέρος του συστήματος EasyLoad	•
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Χωρητικότητα	
Γυάλινοι περιέκτες με στενό στόμιο [πλήθος]	8
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	228
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	208
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	479
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	200
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	240
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	515
Καθαρό βάρος σε kg	1,47
Μικτό βάρος σε kg	1,91
Συνοδευτικό πακέτο	
A 840, ακροφύσιο εγχυτήρα Ø 6 mm, μήκους 130 mm [πλήθος]	4
A 841, ακροφύσιο εγχυτήρα Ø 6 mm, μήκους 210 mm [πλήθος]	4