


A 301/5

Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση γυάλ. σκευών εργαστ. – μπορεί να εξοπλιστεί με 18 ακροφ.



- Κατάλλ. για γυάλ. σκεύη εργ. όπως φιάλ. Erlenmeyer και στρ. φιάλ.
- Διαθέτει 9 A 842 ακροφύσια και 9 A 843 ακροφύσια
- Μέρος του συστήματος EasyLoad
- Διαστήματα ακροφυσίων 78 mm στο πλάτος, 78 mm στο βάθος

EAN: 4002516188971 / Αριθμός υλικού: 11116950 / Παλιός αριθμός υλικού: 69630105D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο/μονάδα για γυάλινους περιέκτες με στενό στόμιο	•
Ένθετο για διάφορες φιάλες	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Μέρος του συστήματος EasyLoad	•
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Χωρητικότητα	
Γυάλινοι περιέκτες με στενό στόμιο [πλήθος]	18
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	203
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	232
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	480
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	200
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	245
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	515
Καθαρό βάρος σε kg	2,16
Μικτό βάρος σε kg	3,17
Συνοδευτικό πακέτο	
A 842, ακροφύσιο εγχυτήρα Ø 4 mm, μήκους 90 mm [πλήθος]	9
A 843, ακροφύσιο εγχυτήρα Ø 4 mm, μήκους 185 mm [πλήθος]	9