


A 302/3

Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση γυάλ. σκευών εργαστ. – μπορεί να εξοπλιστεί με 32 ακροφ.



- Κατάλλ. για γυάλ. σκεύη εργ. όπως φιάλ. Erlenmeyer και στρ. φιάλ.
- Διαθέτει 16 A 844 ακροφύσια και 16 A 845 ακροφύσια
- Μέρος του συστήματος EasyLoad
- Διαστάματα ακροφυσίων 60 mm στο πλάτος, 57 mm στο βάθος

EAN: 4002516188988 / Αριθμός υλικού: 11116960 / Παλιός αριθμός υλικού: 69630203D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο/μονάδα για γυάλινους περιέκτες με στενό στόμιο	•
Ένθετο για διάφορες φιάλες	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Μέρος του συστήματος EasyLoad	•
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Χωρητικότητα	
Γυάλινοι περιέκτες με στενό στόμιο [πλήθος]	32
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	143
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	238
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	479
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	135
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	290
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	590
Καθαρό βάρος σε kg	1,49
Μικτό βάρος σε kg	2,67
Συνοδευτικό πακέτο	
A 844, ακροφύσιο εγχυτήρα Ø 2,5 mm, μήκους 80 mm [πλήθος]	16
A 845, ακροφύσιο εγχυτήρα Ø 2,5 mm, μήκους 125 mm [πλήθος]	16