

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Απορροφητήρας νησίδας

ειδική ανάρτηση με διακριτικά καλώδια και ενσωματωμένη παροχή ρεύματος.



- Επίπεδος και στρογγυλός – μοναδικός σχεδιασμός με διάμετρο 70 cm
- Μοναδική άνεση για τον χρήστη – Con@ctivity
- Κομψός φωτισμός σε δακτύλιο – άψογος φωτισμός
- Σχεδιασμός διακοσμητικού φίλτρου – 10πλά ανοξειδωτα φίλτρα λίπους
- Αποτελεσμ. απορρ. οσμών – μεγάλη διάρκ. ζωής του φίλτρ. AirClean

A

EAN: 4002516169642 / Αριθμός υλικού: 11159560 / Παλιός αριθμός υλικού: 28707835D

Τύπος κατασκευής	
Απορροφητήρας τύπου νησίδας	•
Τρόποι λειτουργίας	
Τύπος αεραγωγού	Ανακυκλοφορία
Σχεδιασμός	
Χρώμα	Φωτεινό λευκό
Άνεση για τον χρήστη	
Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity	•
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Εφαρμογή Miele@mobile	•
Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης βαθμίδα Booster	•
Χρόνος παράτασης 5/15 min.	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα	•
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ -D)	A
Μοτέρ ECO	•
Σύστημα PowerManagement	•
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	28,3
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	B
Σύστημα φίλτρου	
Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	2
Φωτισμός	
LED	•
Αριθμός x W	14 W
Ένταση φωτισμού σε lx	475 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3500 Kelvin
Λευκός φωτισμός χώρου	•
Τουρμπίνα	
Μονή τουρμπίνα	•
Μοτέρ DC	•
Ανακυκλοφορία	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	270
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	360
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	420
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m ³ /h) κατά EN 61591	615
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	53,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	61,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	65,0

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Απορροφητήρας νησίδας

ειδική ανάρτηση με διακριτικά καλώδια και ενσωματωμένη παροχή ρεύματος.




EAN: 4002516169642 / Αριθμός υλικού: 11159560 / Παλιός αριθμός υλικού: 28707835D

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	75,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	39,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	47,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	51,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	61,0
Safety	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Τεχνικά στοιχεία	
Πλάτος θόλου σε mm	700
Ύψος θόλου σε mm	170
Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm)	700
Βάθος θόλου σε mm	700
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm	1000
Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm	450
Ύψος θόλου στρογγυλών απορροφητήρων σε mm	170
Καθαρό βάρος σε kg	22,5
Διάμετρος θόλου σε mm	700
Μόνιμη ηλεκτρική σύνδεση	•
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,07
Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συχνότητα σε Hz	50
Σημειώσεις για την τοποθέτηση	
Πρότυπο τοποθέτησης	•
Συνδυάζεται μέσω WiFi με εστίες Miele	Συνιστάται/συνιστώνται
Προαιρετικά εξαρτήματα	
Φίλτρο ενεργού άνθρακα	Nein
Φίλτρο ενεργού άνθρακα, επανενεργοποιούμενο	DKF 27-R

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Απορροφητήρας νησίδας

ειδική ανάρτηση με διακριτικά καλώδια και ενσωματωμένη παροχή ρεύματος.



DA7078D - (installation drawings)