

## KWT 7112 iG

Εντοιχιζόμενος συντηρητής κρασιών

με FlexiFrame Plus και Push2open για τους πιο απαιτητικούς γευσιγνώστες.



- Εύκολη αποθήκευση μεγάλων φιαλών κρασιού με το FlexiFrame Plus
- Τέλειος σχεδιασμός για κουζίνες χωρίς λαβές – Push2open
- Θάλαμος συντήρησης χωρίς οσμές χάρη στα φίλτρα Active AirClean
- Παρουσιάστε τα κρασιά σας στο ιδανικό φως – φωτισμός LED
- Ιδανική προστασία των κρασιών με τα φίλτρα UV στη φυμέ πρόσοψη



EAN: 4002516150916 / Αριθμός υλικού: 11186570 / Παλιός αριθμός υλικού: 36711202EU1

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Κατηγορία συσκευής</b>                                      |                         |
| Συντηρητής κρασιών   | •                       |
| <b>Τύπος κατασκευής</b>  |                         |
| Εντοιχιζόμενη συσκευή  | •                       |
| Εντοιχισμένη συσκευή   | •                       |
| Άρθρωση πόρτας   | Κάτω                    |
| <b>Σχεδιασμός</b>  |                         |
| Χρώμα πρόσοψης   | Γκρι γραφίτη γυαλί      |
| Φωτισμός τμήματος κρασιών                                      | Φωτισμός LED            |
| <b>Άνεση για τον χρήστη</b>                                    |                         |
| Δικτύωση με το Miele@home                                      | •                       |
| Απαιτούμενα εξαρτήματα   | XKS 3130 W, XKV 3000 KF |
| DynaCool   | •                       |
| SoftClose  | •                       |
| Κρυφός μηχανισμός ανοίγματος πόρτας                            | Push2open               |
| Push2open  | •                       |
| Αριθμός ξύλινων ραφιών   | 3                       |
| Υλικό ξύλινων ραφιών   | Οξιά                    |
| Πλήθος ραφιών FlexiFrame                                       | 2                       |
| Πλήθος ξύλινων ραφιών FlexiFrame Plus                          | 2                       |
| Αποθήκευση με χαμηλούς κραδασμούς                              | •                       |
| <b>Στοιχεία ελέγχου</b>  |                         |
| Αρχή λειτουργίας   | TouchControl            |
| Ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας ζωνών συντήρησης και κατάψυξης | Όχι                     |
| Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας                                     | 1                       |
| Ελάχιστο εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας σε °C                     | 5                       |
| Μέγιστο εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας σε °C                      | 20                      |
| <b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>                           |                         |
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)                           | G                       |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh                             | 115,71                  |
| 24ωρη ενεργειακή κατανάλωση σε kWh                             | 0,31                    |
| <b>Safety</b>  |                         |
| Λειτουργία κλειδώματος   | •                       |
| Ηχητική ειδοποίηση πόρτας                                      | •                       |
| Ηχητική ειδοποίηση θερμοκρασίας                                | •                       |
| Οπτική ειδοποίηση πόρτας                                       | •                       |
| Οπτική ειδοποίηση θερμοκρασίας                                 | •                       |
| <b>Τεχνικά στοιχεία</b>  |                         |
| Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm                   | 560                     |
| Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm                    | 570                     |
| Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm                     | 450                     |
| Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm                      | 452                     |
| Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm                             | 550                     |
| Πλάτος συσκευής σε mm  | 595                     |
| Ύψος συσκευής σε mm  | 455                     |
| Βάθος συσκευής σε mm   | 559                     |
| Βάρος σε kg  | 36,0                    |
| Κλιματική κλάση  | SN-ST                   |
| Τμήμα συντήρησης σε l  | 47                      |

## KWT 7112 iG

Εντοιχιζόμενος συντηρητής κρασιών

με FlexiFrame Plus και Push2open για τους πιο απαιτητικούς γευσιγνώστες.



EAN: 4002516150916 / Αριθμός υλικού: 11186570 /


Παλιός αριθμός υλικού: 36711202EU1

|  |           |
|--|-----------|
| Τμήμα κρασιού σε l                               | 47        |
| Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα σε l               | 47        |
| Χωρητικότητα φιαλών Bordeaux 0,75 l (αρ. φιαλών) | 18 φιάλες |
| Χρόνος συντήρησης σε περίπτωση βλάβης σε ώρες    | 0         |
| Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (A-D)        | B         |
| Εκπομπές ήχου σε dB(A) re 1 pW                   | 32        |
| Κατανάλωση ρεύματος (mA)                         | 500       |
| Τάση σε V  | 220-240   |
| Ασφάλεια σε A                                    | 10        |
| Αριθμός φάσεων                                   | 1         |
| Συχνότητα σε Hz                                  | 50        |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m                  | 2,2       |
| <b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>                     |           |
| Φίλτρο Active AirClean                           | •         |


## KWT 7112 iG

Εντοιχιζόμενος συντηρητής κρασιών


με FlexiFrame Plus και Push2open για τους πιο απαιτητικούς γευσιγνώστες.




KWT7112 iG, \*Footnote (Sketch)



KWT7112 iG (Sketch)



KWT7112 iG, \*Footnote (Sketch)



KWT7112iG, KWT6112iG, Interior dimensions (Installation drawings)