

XKM 3200-WL-PLT

Μονάδα επικοινωνίας

Με διασύνδεση LAN και WiFi για σύνδεση με εξωτερικά συστήματα.



- Για ενσωμάτωση σε θύρα επικοινωνίας
- Απλή εγκατάσταση

EAN: 4002516213055 / Αριθμός υλικού: 11291940 / Παλιός αριθμός υλικού: 59320001D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια ρούχων	•
Στεγνωτήρια	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•
PDR 922	•
PDR 528	•
PDR 928	•
PDR 544	•
PDR 944	•
Κατηγορία προϊόντος	
Τεκμηρίωση διεργασιών/τεκμηρίωση χειρισμού/επικοινωνία	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Πλαστικά
Χρώμα	Γκρι
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	55
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	185
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	230
Καθαρό βάρος [kg]	0,34
Μικτό βάρος σε kg	0,39
Πρότυπα, πιστοποιητ., σύμβολα	
CE	•