

A 320

Ένθετο

Για ήπιο καθαρισμό ευαίσθητων σκευών με διακοπτόμενη δέσμη νερού



- Με οπές 7 x 7 mm

EAN: 4002516237082 / Αριθμός υλικού: 11295510 / Παλιός αριθμός υλικού: 69632000D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Κατηγορία προϊόντων	
Πλαίσιο συγκράτησης	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	10
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	237
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	536
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	60
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	245
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	560
Καθαρό βάρος σε kg	0,47
Μικτό βάρος σε kg	0,63