

APCL 005

Κλειστή βάση, ύψος 30 cm

Για εργονομικό γέμισμα και άδειασμα του πλυντηρίου ρούχων και του στεγνωτηρίου.



EAN: 4002516228349 / Αριθμός υλικού: 11318800 / Παλιός αριθμός υλικού: 59590010D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια ρούχων	•
Στεγνωτήρια	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Κατηγορία προϊόντος	
Βάση εντοιχισμού/βάση	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	OHNE

APCL 005

Κλειστή βάση, ύψος 30 cm

Για εργονομικό γέμισμα και άδειασμα του πλυντηρίου ρούχων και του στεγνωτηρίου.

EAN: 4002516228349 / Αριθμός υλικού: 11318800 / Παλιός αριθμός υλικού: 59590010D



Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	305
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	605
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	622
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	319
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	630
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	640
Καθαρό βάρος [kg]	17,00
Μικτό βάρος σε kg	18,00