

PW 6080 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]

Πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο

με αναρτώμενο κάδο, τον πιο σύντομο κύκλο πλύσης 53 min και αντλία αποχέτευσης.



- Όγκος κάδου 80 l, φορτίο 9.0 kg
- Μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων πλύσης για συγκεκριμένες εφαρμογές
- Απαλή φροντίδα ρούχων χάρη στον κυψελωτό κάδο της Miele
- Ιδιαίτερη αποδοτικότητα – χαμηλή κατανάλωση νερού και ενέργειας
- Τέλειο στύψιμο – υπολειπόμενη υγρασία 44 %*, συντελεστής g520

* Η προδιαγραφή υπολειπόμενης υγρασίας αφορά ξέβγαλμα με ζεστό νερό κατά τον τελευταίο κύκλο ξεβγάλματος.

EAN: 4002516235378 / Αριθμός υλικού: 11329960 / Παλαιός αριθμός υλικού: 516080X3D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής

Τύπος κατασκευής	Εμπρόσθια φόρτωση
Εύρος	Octoplus
Πρόσοψη	Ανοξείδωτος χάλυβας
Αναλογία φορτίου	1:9
Φορτίο σε kg	9,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	80
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	370
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Κινητήρας χωρίς συντήρηση με μετατροπέα συχνότητας	•
Ανοξείδωτος κυψελωτός κάδος	•

Εφαρμογή

Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για στεγνοκαθαριστήρια	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για οικιακή χρήση	•
Κατάλληλο για ιατρεία και οδοντιατρεία	•

Στοιχεία απόδοσης

Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή ζεστού νερού σε l/kg	8,00
Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή ζεστού νερού σε kWh/kg	0,05
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού	57
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου και ζεστού νερού	53
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με κρύο νερό σε ποσοστό %	49
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με ζεστό νερό σε ποσοστό %	44
Ταχύτητα στροφών σε rpm	1300
Συντελεστής g	520
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	30000

Στοιχεία ελέγχου

Σύστημα χειρισμού	Profitronic L Vario
Δυνατότητα προγραμματισμού	προγραμματιζόμενο
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•

PW 6080 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]

Πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο

με αναρτώμενο κάδο, τον πιο σύντομο κύκλο πλύσης 53 min και αντλία αποχέτευσης.



EAN: 4002516235378 / Αριθμός υλικού: 11329960 / Παλαιός αριθμός υλικού: 516080X3D

Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης

•

Κανονικά/προσαρμ. προγράμματα

Βασικά προγράμματα

•

Προγράμματα για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας

•

Προγράμματα για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων

•

Προγράμματα για καθαριστήρια με πλυντήρια

•

Προγράμματα για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων

•

Προγράμματα για στεγνοκαθαριστήρια

•

Προγράμματα για επαγγελματικά πλυντήρια

•

Προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις

•

Προγράμματα για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης

•

Προγράμματα για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία

•

Προγράμματα για νοσοκομεία

•

Προγράμματα για εστιατόρια fast food

•

Προγράμματα για κάμπινγκ

•

Προγράμματα για αθλητικούς συλλόγους

•

Προγράμματα για κέντρα αισθητικής, σπα και γυμναστήρια

•

Προγράμματα για οικιακή χρήση

•

Προγράμματα για ιατρεία και οδοντιατρεία

•

Δοσομέτρηση

Θήκη απορρυπαντικού

3 τμήματα

Πατενταρισμένος αντάπτορας δοσομέτρ. υγρού απορρ.

•

Μέγιστο πλήθος συνδέσεων για δοσομετρικές αντλίες υγρών [αριθμός]

6

Αισθητήρας κενού

•

Βασική ηλεκτρική παροχή

Τύπος θέρμανσης

Ηλεκτρική

Ηλεκτρολογική σύνδεση

3N AC 400V 50HZ

Θερμαντική ισχύς σε kW

7,95

Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW

8,20

Ασφάλεια σε A

16

Παροχή / αποχέτευση νερού

Κρύο νερό [αριθμός]

1x 1/2" με σπειρ. σύνδ. 3/4"

Ζεστό νερό [αριθμός]

1 σωλ. 1/2" με σύνδ. πάχ.3/4"

Νερό αποχέτευσης (προαιρετικά) [αριθμός]

1 ένωση 1/2" w/ 3/4"

Αντλία αποχέτευσης

DN 22

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm

1020

Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm

700

Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm

727

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

1215

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

760

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

820

Καθαρό βάρος σε kg

140,0

Μικτό βάρος σε kg

148

Μέγιστο φορτίο दाπέδου σε N

2330

Δεδομένα εκπομπών

Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας

<70 dB(A) re 20 μPa

PW 6080 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]

Πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο

με αναρτώμενο κάδο, τον πιο σύντομο κύκλο πλύσης 53 min και αντλία αποχέτευσης.



EAN: 4002516235378 / Αριθμός υλικού: 11329960 / Παλαιός αριθμός υλικού: 516080X3D

Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	3,00
Χαρακτηριστικά	
Παρακολούθηση έλλειψης ισορροπίας	•
Ξέβγαλμα απολύμανσης	•
Παρακολούθηση θερμοκρασίας	•
Ειδικό θερμαντικό στοιχείο	•
Αυτόματος έλεγχος φορτίου	•
Έλεγχος εισερχόμενου νερού	•
Θύρα επικοινωνίας	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ρυθμός ανακύκλωσης σε ποσοστό %	95
Επιλογές σύνδεσης	
Σύστημα πληρωμής	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Σειριακή διασύνδεση RS 232 (προαιρετικά)	•
Διακοπή λειτουργίας κυκλώματος λόγω φορτίου αιχμής / διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
Χωρητικότητες	
Αναπνευστικές μάσκες [αριθμός]	4-5
Φόρμες εργασίας [αριθμός]	1
Προστατευτικά μπουφάν [αριθμός]	1-2
Συνθετικά παπλώματα [αριθμός]	1
Συνθετικά μαξιλάρια [αριθμός]	1-2
Πουπουλένια παπλώματα [αριθμός]	1
Πουπουλένια μαξιλάρια [αριθμός]	1-2
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
RCM	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•