

PW 6080 Vario XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο

με αναρτώμενο κάδο, συντομότερο κύκλο πλύσης 53 min και βαλβίδα αποστράγγισης.



- Όγκος κάδου 80 l, φορτίο 9.0 kg
- Μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων πλύσης για συγκεκριμένες εφαρμογές
- Απαλή φροντίδα ρούχων χάρη στον κυψελωτό κάδο της Miele
- Ιδιαίτερη αποδοτικότητα – χαμηλή κατανάλωση νερού και ενέργειας
- Τέλειο στύψιμο – υπολειπόμενη υγρασία 44 %, συντελεστής g520

* Η προδιαγραφή υπολειπόμενης υγρασίας αφορά ξέβγαλμα με ζεστό νερό κατά τον τελευταίο κύκλο ξεβγάλματος.

EAN: 4002516235408 / Αριθμός υλικού: 11329990 / Παλιός αριθμός υλικού: 516080X4D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής

Τύπος κατασκευής	Εμπρόσθια φόρτωση
Εύρος	Octoplus
Πρόσοψη	Ανοξείδωτος χάλυβας
Αναλογία φορτίου	1:9
Φορτίο σε kg	9,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	80
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	370
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άθρωση πόρτας	δεξιά
Κινητήρας χωρίς συντήρηση με μετατροπέα συχνότητας	•
Κυψελωτός κάδος	•

Εφαρμογή

Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για στεγνοκαθαριστήρια	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης	•
Κατάλληλο για ιπποφορβεία, κέντρα ιππασίας και στάβλους	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για οικιακή χρήση	•
Κατάλληλο για ιατρεία και οδοντιατρεία	•

Στοιχεία απόδοσης

Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή ζεστού νερού σε l/kg	8,00
Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή ζεστού νερού σε kWh/kg	0,05
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού	57
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου και ζεστού νερού	53
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με κρύο νερό σε ποσοστό %	49
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με ζεστό νερό σε ποσοστό %	44
Ταχύτητα στροφών σε rpm	1300
Συντελεστής g	520
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	30000

Στοιχεία ελέγχου

Σύστημα χειρισμού	Profitronic L Vario
Δυνατότητα προγραμματισμού	προγραμματιζόμενο
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•

PW 6080 Vario XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο

με αναρτώμενο κάδο, συντομότερο κύκλο πλύσης 53 min και βαλβίδα αποστράγγισης.



EAN: 4002516235408 / Αριθμός υλικού: 11329990 / Παλιός αριθμός υλικού: 516080X4D

Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Κανονικά/προσαρμ. προγράμματα	
Βασικά προγράμματα	•
Προγράμματα για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Προγράμματα για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων	•
Προγράμματα για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Προγράμματα για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Προγράμματα για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Προγράμματα για στεγνοκαθαριστήρια	•
Προγράμματα για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις	•
Προγράμματα για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης	•
Προγράμματα για ιπποφορβεία, κέντρα ιππασίας και στάβλους	•
Προγράμματα για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Προγράμματα για νοσοκομεία	•
Προγράμματα για εστιατόρια fast food	•
Προγράμματα για κάμπινγκ	•
Προγράμματα για αθλητικούς συλλόγους	•
Προγράμματα για κέντρα αισθητικής, σπα και γυμναστήρια	•
Προγράμματα για οικιακή χρήση	•
Προγράμματα για ιατρεία και οδοντιατρεία	•
Δοσομέτρηση	
Θήκη απορρυπαντικού	3 τμήματα
Πατενταρισμένος αντάπτορας δοσομέτρ. υγρού απορρ.	•
Μέγιστο πλήθος συνδέσεων για δοσομετρικές αντλίες υγρών [αριθμός]	6
Αισθητήρας κενού	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	7,95
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	8,20
Ασφάλεια σε A	16
Παροχή / αποχέτευση νερού	
Κρύο νερό [αριθμός]	1x 1/2" με σπειρ. σύνδ. 3/4"
Ζεστό νερό [αριθμός]	1 σωλ. 1/2" με σύνδ. πάχ.3/4"
Νερό αποχέτευσης (προαιρετικά) [αριθμός]	1 ένωση 1/2" w/ 3/4"
Βαλβίδα αποχέτευσης	DN 70
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1020
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	700
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	727
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1215
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	760
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	820
Καθαρό βάρος σε kg	140,0

PW 6080 Vario XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο

με αναρτώμενο κάδο, συντομότερο κύκλο πλύσης 53 min και βαλβίδα αποστράγγισης.



EAN: 4002516235408 / Αριθμός υλικού: 11329990 / Παλαιός αριθμός υλικού: 516080X4D

Μικτό βάρος σε kg	148
Μέγιστο φορτίο διαπλέξης σε N/m ²	2330
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	<70 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	3,00
Χαρακτηριστικά	
Επανεπεξεργασία πανιών καθαρισμού	•
Παρακολούθηση έλλειψης ισορροπίας	•
Ξέβγαλμα απολύμανσης	•
Παρακολούθηση θερμοκρασίας	•
Ειδικό θερμαντικό στοιχείο	•
Αυτόματος έλεγχος φορτίου	•
Έλεγχος εισερχόμενου νερού	•
Θύρα επικοινωνίας	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ρυθμός ανακύκλωσης σε ποσοστό %	95
Επιλογές σύνδεσης	
Σύστημα πληρωμής	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Σειριακή διασύνδεση RS 232 (προαιρετικά)	•
Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
Χωρητικότητες	
Αναπνευστικές μάσκες [αριθμός]	4-5
Φόρμες εργασίας [αριθμός]	1
Προστατευτικά μπουφάν [αριθμός]	1-2
Συνθετικά παπλώματα [αριθμός]	1
Συνθετικά μαξιλάρια [αριθμός]	1-2
Πουπουλένια παπλώματα [αριθμός]	1
Πουπουλένια μαξιλάρια [αριθμός]	1-2
Πανιά καθαρισμού, 22 g [αριθμός]	182
Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 40 cm/190 g [αριθμός]	42
Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 50 cm/220 g [αριθμός]	36
Σφουγγαρίστρες μικροΐνας, 40 cm/120 g [αριθμός]	66
Σφουγγαρίστρες μικροΐνας, 50 cm/170 g [αριθμός]	47
Θερινές κουβέρτες για άλογα [αριθμός]	1-2
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
RCM	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•