

PW 5082 XL [EL DV 3N AC 400V 50Hz]

Πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο

με αναρτώμενο κάδο, συντομότερο κύκλο πλύσης 54 min και βαλβίδα αποστράγγισης.



- Όγκος κάδου 80 l, φορτίο 9.0 kg
- Απαλή φροντίδα ρούχων χάρη στον κυψελωτό κάδο της Miele
- Ιδιαίτερη αποδοτικότητα – χαμηλή κατανάλωση νερού και ενέργειας
- Τέλειο στύψιμο – υπολειπόμενη υγρασία 50 %, συντελεστής g440
- Εύκολος χειρισμός με επιλογέα κυλίνδρου και ευκρινή οθόνη.

* Η προδιαγραφή υπολειπόμενης υγρασίας αφορά ξέβγαλμα με ζεστό νερό κατά τον τελευταίο κύκλο ξεβγάλματος.

EAN: 4002516256137 / Αριθμός υλικού: 11375930 / Παλιός αριθμός υλικού: 515082X4D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Εμπρόσθια φόρτωση
Εύρος	Octoplus
Πρόσοψη	Μπλε Octo
Αναλογία φορτίου	1:9
Φορτίο σε kg	9,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	80
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	370
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Κινητήρας χωρίς συντήρηση με μετατροπέα συχνότητας	•
Ανοξείδωτος κυψελωτός κάδος	•
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Στοιχεία απόδοσης	
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή ζεστού νερού σε l/kg	8,00
Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή ζεστού νερού σε kWh/kg	0,05
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού	59
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου και ζεστού νερού	54
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με κρύο νερό σε ποσοστό %	54
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με ζεστό νερό σε ποσοστό %	50
Ταχύτητα στροφών σε rpm	1200
Συντελεστής g	440
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	30000
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	Σύμβολο ProfiLine B
Δυνατότητα προγραμματισμού	Ρύθμιση συγκεκριμένων παραμέτρων
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Πίνακας ελέγχου με ευνόητα σύμβολα	•
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Κανονικά/προσαρμ. προγράμματα	
Βασικά προγράμματα	•
Δοσομέτρηση	
Θήκη απορρυπαντικού	3 τμήματα
Πατενταρισμένος αντάπτορας δοσομέτρ. υγρού απορρ.	•

PW 5082 XL [EL DV 3N AC 400V 50Hz]

Πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο

με αναρτώμενο κάδο, συντομότερο κύκλο πλύσης 54 min και βαλβίδα αποστράγγισης.



EAN: 4002516256137 / Αριθμός υλικού: 11375930 / Παλαιός αριθμός υλικού: 515082X4D

Μέγιστο πλήθος συνδέσεων για δοσομετρικές αντλίες υγρών [αριθμός]	6
Αισθητήρας κενού	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	6,30
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	6,50
Ασφάλεια σε A	10
Παροχή / αποχέτευση νερού	
Κρύο νερό [αριθμός]	1x 1/2" με σπειρ. σύνδ. 3/4"
Ζεστό νερό [αριθμός]	1 σωλ. 1/2" με σύνδ. πάχ.3/4"
Βαλβίδα αποχέτευσης	DN 70
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1020
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	700
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	727
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1215
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	760
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	820
Καθαρό βάρος σε kg	140,0
Μικτό βάρος σε kg	148
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N	2330
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	<70 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	2,30
Χαρακτηριστικά	
Παρακολούθηση έλλειψης ισορροπίας	•
Παρακολούθηση θερμοκρασίας	•
Ειδικό θερμαντικό στοιχείο	•
Αυτόματος έλεγχος φορτίου	•
Έλεγχος εισερχόμενου νερού	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ρυθμός ανακύκλωσης σε ποσοστό %	95
Επιλογές σύνδεσης	
Σύστημα πληρωμής	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Διακοπή λειτουργίας κυκλώματος λόγω φορτίου αιχμής / διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
VDE	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασσόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•