

PT 5186 XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, ηλεκτρικά θερμαινόμενο με συντομότερο κύκλο πλύσης 46 min για μεγάλη παραγωγικότητα σε ιματισμό.



- Όγκος κάδου 180.00 l, Φορτίο 9.0 kg
- Στέγνωμα όλων των υφασμάτων με ακρίβεια – PerfectDry
- Μοναδική, απαλή φροντίδα υφασμάτων – κυψελωτός κάδος
- Τέλειο στέγνωμα – έξυπνη αναστροφή κάδου
- Εύκολος χειρισμός – παράθυρο ελέγχου & φίλτρο μεγάλης επιφάνειας

EAN: 4002516256243 / Αριθμός υλικού: 11376230 / Παλιός αριθμός υλικού: 525186X3D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Εμπρόσθια φόρτωση
Εύρος	Octoplus
Πρόσοψη	Μπλε Octo
Φορτίο σε kg	9,0
Αναλογία φορτίου	1:20
Χωρητικότητα κάδου σε l	180,00
Σύστημα στεγνώματος	Εξαγόμενος αέρας
Ανοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	440
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	αριστερά
Ανοξείδωτος κυψελωτός κάδος	Ναι
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη ικανότητα εξάτμισης σε l/ώρα	6,50
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά	46
Διακόπτες	
Σύστημα χειρισμού	Σύμβολο ProfiLine B
Δυνατότητα προγραμματισμού	Ρύθμιση συγκεκριμένων παραμέτρων
Διασύνδεση χρήστη	Ελεγχόμενη υπολειπόμενη υγρασία
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Πίνακας ελέγχου με ευνόητα σύμβολα	•
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Κανονικά/προσάρμ. προγράμματα	
Βασικά προγράμματα	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	6,15
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	6,70
Ασφάλεια σε A	10
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1020
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	700
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	763
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1215

PT 5186 XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, ηλεκτρικά θερμαινόμενο με συντομότερο κύκλο πλύσης 46 min για μεγάλη παραγωγικότητα σε ιματισμό.



EAN: 4002516256243 / Αριθμός υλικού: 11376230 / Παλιός αριθμός υλικού: 525186X3D

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	760
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	820
Καθαρό βάρος σε kg	77,0
Μικό βάρος σε kg	88
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N	1020
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	<70 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	1,62
Χαρακτηριστικά	
Έξυπνη αντιστροφή κάδου	•
Αξονική ροή αέρα	•
Φίλτρο μεγάλης επιφάνειας	•
PerfectDry	•
Πτερύγια κάδου SoftLift	•
Λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας	•
Κάνιστρο στεγνώματος (προαιρετικά)	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Επιλογές σύνδεσης	
Σύστημα πληρωμής	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
Πρότυπα, πιστοποίηση, σύμβολα	
CE	•
VDE	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•