

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Απορροφητήρας νησίδας

Με λειτ. έξυπ. ελέγχου αποκλ. μέσω Con@ctivity 3.0 και της εφαρ. Miele@mobile.



- Κομψός σχεδ. όπως το σχήμα μιας λάμπας οροφής με μηχαν. πτερύγια
- Εξατομικευμένος φωτισμός χρώματος – MyAmbientLight
- Μοναδική λειτουργία αφαίρεσης υγρασίας – HumidityBalance
- Αποκλειστική λειτουργία αρωματισμού – AmbientFragrance
- Ειδική στερέωση με ανάρτ. σε κομψά καλώδια και εντοιχ. παρ. ρεύμ.

A⁺

EAN: 4002516306214 / Αριθμός υλικού: 11416420 / Παλιός αριθμός υλικού: 28737835GR

Τύπος κατασκευής	
Απορροφητήρας τύπου νησίδας	•
Τρόποι λειτουργίας	
Τύπος αεραγωγού	Ανακυκλοφορία
Σχεδιασμός	
Χρώμα	Φωτεινό λευκό
Ρυθμιζόμενο ύψος διαθέσιμο για δυνατότητα εξατομίκευσης κατά παραγγελία	•
Άνεση για τον χρήστη	
Miele@home	•
Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity	•
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Εφαρμογή Miele@mobile	•
Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης βαθμίδας Booster	•
Χρόνος παράτασης 5/15 min.	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα	•
Μηχανοκίνητοι απορροφητήρες	•
AmbientFragrance	•
HumidityBalance	•
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++–D)	A+
Μοτέρ ECO	•
Σύστημα PowerManagement	•
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	31,6
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	A
Σύστημα φίλτρου	
Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	1
Φωτισμός	
LED	•
Αριθμός x W	2x5 W / 2x7,7 W
Ένταση φωτισμού σε lx	350 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3500 Kelvin
Λειτουργία ρύθμισης έντασης φωτισμού	•
Χρωματιστός φωτισμός χώρου	•
Τουρμπίνα	
Διπλή τουρμπίνα	•
Μοτέρ DC	•
Ανακυκλοφορία	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	240
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	380
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	440
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m ³ /h) κατά EN 61591	600

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Απορροφητήρας νησίδας

Με λειτ. έξυπ. ελέγχου αποκλ. μέσω Con@ctivity 3.0 και της εφαρ. Miele@mobile.




EAN: 4002516306214 / Αριθμός υλικού: 11416420 / Παλιός αριθμός υλικού: 28737835GR

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	53,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	63,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	66,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	73,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	39,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	49,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	52,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	59,0
Safety	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Τεχνικά στοιχεία	
Πλάτος θόλου σε mm	700
Ύψος θόλου σε mm	440
Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm)	700
Βάθος θόλου σε mm	500
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm	1000
Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm	450
Ύψος θόλου στρογγυλών απορροφητήρων σε mm	440
Καθαρό βάρος σε kg	24,6
Διάμετρος θόλου σε mm	500
Μόνιμη ηλεκτρική σύνδεση	•
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,13
Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συχνότητα σε Hz	50
Σημειώσεις για την τοποθέτηση	
Πρότυπο τοποθέτησης	•
Συνδυάζεται μέσω WiFi με εστίες Miele	Απαιτείται/απαιτούνται
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Φίλτρο ενεργού άνθρακα, επανενεργοποιούμενο	•
Φίλτρο αφύγρανσης	•
Προαιρετικά εξαρτήματα	
Φίλτρο ενεργού άνθρακα	Nein
Φίλτρο ενεργού άνθρακα, επανενεργοποιούμενο	DKF 28-R

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Απορροφητήρας νησίδας

Με λειτ. έξυπ. ελέγχου αποκλ. μέσω Con@ctivity 3.0 και της εφαρ. Miele@mobile.



DA 7378 D – (installation drawings)