

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Αποροφητήρας νησίδας

Με λειτ. έξυπ. ελέγχου αποκλ. μέσω Con@ctivity 3.0 και της εφαρ. Miele@mobile.



- Κομψός σχεδ. όπως το σχήμα μιας λάμπας οροφής με μηχαν. πτερύγια
- Εξατομικευμένος φωτισμός χρώματος – MyAmbientLight
- Μοναδική λειτουργία αφαίρεσης υγρασίας – HumidityBalance
- Αποκλειστική λειτουργία αρωματισμού – AmbientFragrance
- Ειδική στερέωση με ανάρτ. σε κομψά καλώδια και εντοιχ. παρ. ρεύμ.



EAN: 4002516306214 / Αριθμός υλικού: 11416420 / Παλιός αριθμός υλικού: 28737835GR

Τύπος κατασκευής	
Αποροφητήρας τύπου νησίδας	•
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Χρώμα	Φωτεινό λευκό
Τρόποι λειτουργίας	
Τύπος αεραγωγού	Ανακυκλοφορία
Άνεση για τον χρήστη	
Miele@home	•
Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity	•
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Εφαρμογή Miele@mobile	•
Χρόνος παράτασης 5/15 min.	•
Βαθμίδες booster	1
Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης βαθμίδας Booster	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα	•
Μηχανοκίνητοι αποροφητήρες	•
AmbientFragrance	•
HumidityBalance	•
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++–D)	A+
Μοτέρ ECO	•
Σύστημα PowerManagement	•
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	31,6
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	A
Σύστημα φίλτρου	
Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	1
Φωτισμός	
LED	•
Αριθμός x W	2x5 W / 2x7,7 W
Ένταση φωτισμού σε Lx	350 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3500 Kelvin
Λειτουργία ρύθμισης έντασης φωτισμού	•
Χρωματιστός φωτισμός χώρου	•
Τουρμπίνα	
Διπλή τουρμπίνα	•
Μοτέρ DC	•
Ανακυκλοφορία	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	240
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	380
Ροή αέρα στην εντατική βαθμίδα (m ³ /h) κατά EN 61591	600
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	440
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	53,0

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Απορροφητήρας νησίδας

Με λειτ. έξυπν. ελέγχου αποκλ. μέσω Con@ctivity 3.0 και της εφαρ. Miele@mobile.




EAN: 4002516306214 / Αριθμός υλικού: 11416420 / Παλιός αριθμός υλικού: 28737835GR

Επίπεδο θορύβου στην εντατική βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	73,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	63,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	66,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	39,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	49,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	52,0
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στην εντατική βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	59,0
Safety	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Τεχνικά στοιχεία	
Πλάτος θόλου σε mm	700
Ύψος θόλου σε mm	440
Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm)	700
Βάθος θόλου σε mm	500
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm	1000
Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm	450
Ύψος θόλου στρογγυλών απορροφητήρων σε mm	440
Καθαρό βάρος σε kg	24,6
Διάμετρος θόλου σε mm	500
Μόνιμη ηλεκτρική σύνδεση	•
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,13
Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συχνότητα σε Hz	50
Σημειώσεις για την τοποθέτηση	
Πρότυπο τοποθέτησης	•
Συνδυάζεται μέσω WiFi με εστίες Miele	Απαιτείται/απαιτούνται
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Φίλτρο ενεργού άνθρακα, επανενεργοποιούμενο	•
Φίλτρο αφύγρανσης	•
Προαιρετικά εξαρτήματα	
Φίλτρο ενεργού άνθρακα, επανενεργοποιούμενο	DKF 28-R

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Απορροφητήρας νησίδας

Με λειτ. έξυπ. ελέγχου αποκλ. μέσω Con@ctivity 3.0 και της εφαρ. Miele@mobile.



DA 7378 D – (installation drawings)