


## APCL 022

Κλειστή βάση, ύψος 30 cm, χωρίς μπουλόνια δαπέδου

Για εργονομικό γέμισμα και άδειασμα του πλυντηρίου ρούχων και του στεγνωτηρίου

EAN: 4002516305699 / Αριθμός υλικού: 11476830 / Παλιός αριθμός υλικού: 59590017D



- Δεν απαιτείται αγκύρωση της βάσης στο δάπεδο
- Ασφαλής και σταθερή λειτουργία

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια ρούχων	•
Στεγνωτήρια	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Κατηγορία προϊόντος	
Βάση εντοιχισμού/βάση	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	OHNE
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Γαλβαν. φύλλο χάλυβα, σκόνη
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	305
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	605
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	625
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	319
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	630
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	640
Καθαρό βάρος [kg]	24,00
Μικτό βάρος σε kg	26,00