

## APCL 023

Κλειστή βάση, ύψος 30 cm, χωρίς μπουλόνια δαπέδου  
για εργονομικό γέμισμα και άδειασμα των πλυντηρίων ρούχων.



- Δεν απαιτείται πάκτωμα της βάσης στο δάπεδο
- Ασφαλής και σταθερή λειτουργία

EAN: 4002516306115 / Αριθμός υλικού: 11476840 / Παλιός αριθμός υλικού: 59590018D

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Ταξινόμηση προϊόντος</b>                |                             |
| Πλυντήρια ρούχων                           | •                           |
| <b>Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος</b>      |                             |
| PW 5104 MOPSTAR 100                        | •                           |
| PW 5105 Vario                              | •                           |
| <b>Κατηγορία προϊόντος</b>                 |                             |
| Βάση εντοιχισμού/βάση                      | •                           |
| <b>Ιδιότητες προϊόντος</b>                 |                             |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση                      | OHNE                        |
| Υλικό                                      | Γαλβαν. φύλλο χάλυβα, σκόνη |
| Χρώμα                                      | Octoblue                    |
| <b>Διαστάσεις και βάρος</b>                |                             |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm   | 329                         |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm | 696                         |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm  | 793                         |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm    | 352                         |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm  | 722                         |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm   | 837                         |
| Καθαρό βάρος [kg]                          | 31,00                       |
| Μικτό βάρος σε kg                          | 33,00                       |