


## KM 7879 FL

Επαγωγική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής με TempControl για άριστα αποτελέσματα στο τηγάνισμα



- Γρήγορη δαισθητική επιλογή με αριθμητικό πληκτρολόγιο – Smart Select White
- 4 ζώνες μαγειρέματος με 1 περιοχή PowerFlex και 1 ζώνη TempControl
- Πλάτος 800 mm για χωνευτή εφαρμογή ή τοποθέτηση σε επιφάνεια
- Μικρός χρόνος προθέρμανσης – TwinBooster
- Επικοινωνία με τον απορροφητήρα – αυτόματη λειτουργία Con@ctivity

EAN: 4002516339472 / Αριθμός υλικού: 11506350 / Παλιός αριθμός υλικού: 26787970D

<b>Τύπος θέρμανσης</b>	
Τύπος θέρμανσης	Επαγωγική
<b>Τύπος κατασκευής</b>	
Ανεξάρτητο της κουζίνας	•
<b>Σχεδιασμός</b>	
Κομψή κεραμική επιφάνεια	•
Χωνευτό	•
Χρώμα κεραμικής επιφάνειας	Μαύρο γραφίτη
Επιδοαπέδια εγκατάσταση	•
<b>Στοιχεία ζώνης μαγειρέματος</b>	
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4
Αριθμός περιοχών μαγειρέματος	1
Μέγιστος αριθμός σκευών	4
<b>Ζώνες μαγειρέματος PowerFlex</b>	
Αρ.	2
Τύπος	Ζώνη μαγειρέματος PowerFlex
Διάμετρος σε mm	Ø 150 – 230
Ισχύς σε W	2100
Ισχύς ενίσχυσης σε W	3000
Ισχύς TwinBooster σε W	3650
<b>1η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος</b>	
Θέση	εμπρός αριστερά
Τύπος	Ζώνη μαγειρέματος TempControl
Μέγεθος σε mm	Ø 160-230
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	3000
Μέγ. ισχύς σε W	2300
Μέγ. ονομαστική ισχύς TwinBooster σε W	3650
<b>2η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος</b>	
Θέση	πίσω στο κέντρο
Τύπος	Δακτύλιος διπλού κυκλώματος
Μέγεθος σε mm	Ø 100-160
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	1700
Μέγ. ισχύς σε W	1400
Μέγ. ονομαστική ισχύς TwinBooster σε W	2200
<b>3η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος</b>	
Θέση	δεξιά
Τύπος	Γέφυρα PowerFlex
Μέγεθος σε mm	230x390
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	4800
Μέγ. ισχύς σε W	3400
Μέγ. ονομαστική ισχύς TwinBooster σε W	7300
<b>Άνεση για τον χρήστη</b>	
Miele@home	•
Χειρισμός μέσω πλήκτρων αφής	Smart Select White
Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity 3.0	•
Αναγνώριση σκεύους και μεγέθους σκεύους	•
Χρώμα οθόνης	Λευκό
Αυτόματη προθέρμανση	•

KM 7879 FL

Επαγωγική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής  
με TempControl για άριστα αποτελέσματα στο τηγάνισμα




EAN: 4002516339472 / Αριθμός υλικού: 11506350 / Παλιός αριθμός υλικού: 26787970D

Διατήρηση θερμότητας	•
Λειτουργία Stop & Go	•
Λειτουργία ανάκλησης	•
TempControl	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Διατήρηση θερμότητας plus	•
Μόνιμη αναγνώριση σκευών	•
Δυνατότητα εξατομικευμένων ρυθμίσεων (π.χ. βομβητές)	•
Προστασία σκουπίσματος	•
Χρονόμετρο	•
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,5
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	1,0
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	20
<b>Ευκολία στο καθάρισμα</b>	
Κεραμικό γυαλί που καθαρίζεται εύκολα	•
<b>Safety</b>	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Λειτουργία κλειδώματος	•
Κλειδώμα συστήματος	•
Εντοιχισμένος ανεμιστήρας ψύξης	•
Προστασία από υπερθέρμανση	•
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας	•
<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	
Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	800
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	51
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	520
Διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια	780
Διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια	500
Ύψος πλαισίου με κουτί συνδεσμολογίας σε mm	51
Εσωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) με χωνευτή τοποθέτηση	780
Εσωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) με χωνευτή τοποθέτηση	500
Βάρος σε kg	13
Εξωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) με χωνευτή τοποθέτηση	804
Εξωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) με χωνευτή τοποθέτηση	524
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	7,30
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,4
Τάση σε V	230
Συχνότητα σε Hz	50-60

KM 7879 FL

Επαγωγική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής  
με TempControl για άριστα αποτελέσματα στο τηγάνισμα



EAN: 4002516339472 / Αριθμός υλικού: 11506350 / Παλιός αριθμός υλικού: 26787970D

#### Παρεχόμενα εξαρτήματα

Καλώδιο τροφοδοσίας

Ναι

