

CM 5510 Silence  
Καφετιέρα πάγκου  
με OneTouch for Two για τέλεια απόλαυση καφέ.



- Δύο καφέδες αμέσως με το άγγιγμα ενός κουμπιού – OneTouch for Two
- Τέλεια αποτελέσματα και έντονο άρωμα καφέ – AromaticSystem
- Κρεμώδες αφρόγαλα για πολλούς εξειδικευμένους καφέδες
- Άνετος καθαρισμός για φροντίδα/ συντήρηση – Προγράμματα καθαρισμού
- Ευκολία σε φιλοξενία πολλών καλεσμ. – λειτ. κανάτας καφέ/ τσαγιού

EAN: 4002516326830 / Αριθμός υλικού: 11510910 / Παλιός αριθμός υλικού: 29551004A

Τύπος και σχεδιασμός κατασκευής	
Ανεξάρτητη καφετιέρα με άλεσμα κόκκων καφέ	•
Χρώμα	Roségold PearlFinish
Χαρακτηριστικά άνεσης	
AromaticSystem	•
Προετοιμασία OneTouch	•
Προετοιμασία OneTouch for Two	•
Προγραμματιζόμενα προφίλ χρηστών	2
Κωνικός μύλος με προστασία αρώματος	•
Επιλέξιμη ρύθμιση μύλου	•
Επιπλέον τύποι καφέ σε μορφή αλεσμένων κόκκων	•
Προγραμματιζόμενη ποσότητα καφέ	•
Προγραμματιζόμενη ποσότητα νερού	•
Προγραμματιζόμενη θερμοκρασία νερού	•
Η ποσότητα γάλακτος μπορεί να προγραμματιστεί	•
Προγραμματιζόμενη ποσότητα αφρόγαλου	•
Προγραμματιζόμενη προπαρασκευή	•
Άνεση για τον χρήστη	
Multilingua	•
Αρ. τύπων κόκκων	1
Αρ. δοχείων κόκκων	1
Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ Α σε g	200
Χωρητικότητα δοχείων κόκκων, συνολικά σε g	200
Χωρητικότητα δοχείου νερού σε l	1,3
Χωρητικότητα δίσκου συλλογής	0,8
Εύκολα προσβάσιμα δοχεία	•
Προγραμματιζόμενος χρόνος αναμονής	•
Προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις	•
Ροφήματα	
Επιλεγμένο μέγεθος μερίδας ροφήματος σε ml	20-300
Ristretto, μονός	•
Ristretto, διπλός	•
Espresso, μονός	•
Espresso, διπλός	•
Καφές, μονός	•
Καφές, διπλός	•
Καφές lungo, μονός	•
Καφές lungo, διπλός	•
Cappuccino, μονός	•
Cappuccino, διπλός	•
Latte macchiato, μονός	•
Latte macchiato, διπλός	•
Ζεστό γάλα, μονό	•
Latte macchiato, διπλός	•
Αφρόγαλα, μονό	•
Αφρόγαλα, διπλό	•
Caffè latte, μονός	•
Caffè latte, διπλός	•
Καυτό νερό, μονό	•
Κανάτα καφέ	•

CM 5510 Silence  
Καφετιέρα πάγκου  
με OneTouch for Two για τέλεια απόλαυση καφέ.



EAN: 4002516326830 / Αριθμός υλικού: 11510910 / Παλιός αριθμός υλικού: 29551004A

#### Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα

Δυνατότητα επιλογής λειτουργίας Eco για εξοικονόμηση ενέργειας

•

#### Ευκολία στο καθαρίσμα

Χειροκίνητη αφαίρεση αλάτων

•

Αυτόματο ξέβγαλμα σωληνώσεων γάλακτος με νερό από το δοχείο νερού

•

Εύχρηστα προγράμματα καθαρισμού

•

Αυτόματη λειτουργία ξεβγάλματος

•

ComfortClean

•

Αφαιρούμενες σωληνώσεις γάλακτος

•

Αφαιρούμενη μονάδα παρασκευής καφέ

•

Προγραμματιζόμενη σκληρότητα νερού

•

#### Ασφάλεια

Κλειδωμα συστήματος

•

#### Τεχνικά στοιχεία

Κεντρικό στόμιο ρυθμιζόμενου ύψους, εύρος σε cm

13,5

Κεντρικό στόμιο ρυθμιζόμενου ύψους, εύρος σε cm

8,0

Πλάτος συσκευής σε mm

241

Ύψος συσκευής σε mm

360

Βάθος συσκευής σε mm

460

Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW

1,45

Τάση σε V

220-240

Ασφάλεια σε A

10

Αριθμός φάσεων

1

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m

1,2

#### Βασικά αξεσουάρ

Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων

•

Ταμπλέτες καθαρισμού

•

Σύντομες οδηγίες χρήσης στην πλάτη της συσκευής

•

#### Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugués, russkij, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,