

## PWM 916 [SD DV DD]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, θερμαινόμενο με ατμό (άμεσα)  
με συρτάρι απορρυπαντικού, M Touch Pro Plus – ελεύθερα προγραμματιζόμενο.



- Όγκος κάδου 140 l, φορτίο 16.0 kg
- Κορυφή σε καθαρισμό και κατανάλωση – πρωτοποριακή τεχν/γία Miele
- Βέλτιστος χειρισμός με την έγχρωμη οθόνη αφής – M Touch Pro Plus
- Σύνδεση για το μέλλον με τη χρήση LAN και WiFi
- Απλός και ασφαλής χειρισμός χάρη στο αυτόματο κλείδωμα πόρτας

EAN: 4002516327011 / Αριθμός υλικού: 11511230 / Παλιός αριθμός υλικού: 51916023EU

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Εμπρόσθια φόρτωση
Εύρος	Performance Plus
Πρόσοψη	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα πίνακα ελέγχου	Ανοξείδωτος χάλυβας
Μέγιστο μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:9 σε kg	16,0
Αναλογία φορτίου	1:9
Φορτίο σε kg	16,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	140
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	415
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Αυτόματο κλείδωμα πόρτας	•
Πρωτοποριακό τύμπανο	•
Κινητήρας χωρίς συντήρηση με μετατροπέα συχνότητας	•
Πατενταρισμένος κυψελωτός κάδος 2.0	•
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για στεγνοκαθαριστήρια	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης	•
Κατάλληλο για ιπποφορβεία, κέντρα ιππασίας και στάβλους	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για ιατρεία και οδοντιατρεία	•
Κατάλληλο για τον κλάδο των πετροχημικών	•
Κατάλληλο για τον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων	•
Κατάλληλο για θεματικά πάρκα και συγκροτήματα διακοπών	•
Κατάλληλο για εγκαταστάσεις κρατικής περιθάλψης	•
Στοιχεία απόδοσης	
Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή κρύου νερού σε l/kg	6,20
Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή κρύου νερού σε kWh/kg	0,13
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή ζεστού νερού σε l/kg	5,90
Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού σε l	99,2
Κατανάλωση νερού για σύνδεση κρύου νερού στο τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C σε l	182,2

## PWM 916 [SD DV DD]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, θερμαινόμενο με ατμό (άμεσα)  
με συρτάρι απορρυπαντικού, M Touch Pro Plus – ελεύθερα προγραμματιζόμενο.



EAN: 4002516327011 / Αριθμός υλικού: 11511230 / Παλιός αριθμός υλικού: 51916023EU

Κατανάλωση ενέργειας με παροχή κρύου νερού σε kW	2,00
Κατανάλωση ενέργειας για σύνδεση κρύου νερού στο τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C σε kWh	3,21
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού	46
Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού σε l	94,4
Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO σε l	92,8
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO	1,50
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO	33
Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO σε l	91,2
Χρόνος εκτέλεσης προγράμματος σε λεπτά για το τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C με σύνδεση κρύου νερού	53
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με κρύο νερό σε ποσοστό %	48
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με ζεστό νερό σε ποσοστό %	44
Υπολειμματική υγρασία κατά την επεξεργασία πανιών καθαρισμού σε %	25
Ταχύτητα στροφών σε rpm	1075
Συντελεστής g	462
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	30000
<b>Στοιχεία ελέγχου</b>	
Σύστημα χειρισμού	M Touch Pro Plus
Δυνατότητα προγραμματισμού	Ελεύθερα προγραμματιζόμενο
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμ. σε ώρες	Ελεύθερης επιλογής
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Επιλογή για καταχώρηση βάρους πριν από την έναρξη του προγράμματος	•
<b>Κανονικά/προσαρμ. προγράμματα</b>	
Βασικά προγράμματα	•
<b>Δοσομέτρηση</b>	
Θήκη απορρυπαντικού	3 τμήματα
Μέγιστο πλήθος συνδέσεων για δοσομετρικές αντλίες υγρών [αριθμός]	12
Αισθητήρας κενού	•
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Τύπος θέρμανσης	Άμεσος ατμός
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Θερμαντική ισχύς ατμού σε kW	27,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,30
Ασφάλεια σε A	16
<b>Πιθανή παραλλαγή τάσης 1</b>	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 60HZ
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,30
Ασφάλεια σε A	16

PWM 916 [SD DV DD]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, θερμαινόμενο με ατμό (άμεσα)  
με συρτάρι απορρυπαντικού, M Touch Pro Plus – ελεύθερα προγραμματιζόμενο.

EAN: 4002516327011 / Αριθμός υλικού: 11511230 / Παλιός αριθμός υλικού: 51916023EU

<b>Παροχή / αποχέτευση νερού</b>	
Κρύο νερό [αριθμός]	3 x 1/2" w/ 3/4" σύνδεση
Ζεστό νερό [αριθμός]	1 σωλ. 1/2" με σύνδ. πάχ.3/4"
Σκληρό νερό (προαιρετικά) [αριθμός]	2 x 1/2" w/ 3/4" σύνδεση
Βαλβίδα αποχέτευσης	DN 70
<b>Σύνδεση ατμού</b>	
Βύσμα NEMA: κλειδαριά Twist Lock L6-30	1/2"
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1450
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	924
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	835
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1585
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	1090
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1130
Καθαρό βάρος σε kg	338,0
Μικτό βάρος σε kg	358
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m <sup>2</sup>	5101
<b>Δεδομένα εκπομπών</b>	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	65 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	6,48
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
Πατενταρισμένο προστύψιμο	•
Επανεπεξεργασία πανιών καθαρισμού	•
Τρισδιάστατη παρακολούθηση ανισορροπίας	•
Ξέβγαλμα απολύμανσης	•
Αποτελεσματικά πτερύγια άντλησης	•
EcoSpeed	•
Σύστημα ελατηρίων	•
Παρακολούθηση θερμοκρασίας	•
Ειδικό θερμαντικό στοιχείο	•
Αυτόματος έλεγχος φορτίου +	•
Έλεγχος όγκου εισερχόμενου νερού (προαιρετικό)	•
Προσθήκη ιματισμού	•
Επιλογή προγράμματος μέσω χρωματικού πλαισίου	•
Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Ρυθμός ανακύκλωσης σε ποσοστό %	92
<b>Επιλογές σύνδεσης</b>	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
Ανάκτηση νερού (προαιρετικά)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
<b>Χωρητικότητες</b>	
Αναπνευστικές μάσκες [αριθμός]	13
Κράνη [πλήθος]	4

PWM 916 [SD DV DD]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, θερμαινόμενο με ατμό (άμεσα)  
με συρτάρι απορρυπαντικού, M Touch Pro Plus – ελεύθερα προγραμματιζόμενο.



EAN: 4002516327011 / Αριθμός υλικού: 11511230 / Παλιός αριθμός υλικού: 51916023EU

Φόρμες εργασίας [αριθμός]	2
Προστατευτικά μπουφάν [αριθμός]	3
Χημικές προστατευτικές στολές [αριθμός]	1
Συνθετικά παπλώματα [αριθμός]	1
Συνθετικά μαξιλάρια [αριθμός]	3
Πουπουλένια παπλώματα [αριθμός]	1
Πουπουλένια μαξιλάρια [αριθμός]	3
Πανιά καθαρισμού, 22 g [αριθμός]	355
Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 40 cm/190 g [αριθμός]	82
Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 50 cm/220 g [αριθμός]	71
Σφουγγαρίστρες μικροϊνας, 40 cm/120 g [αριθμός]	130
Σφουγγαρίστρες μικροϊνας, 50 cm/170 g [αριθμός]	91
Σφουγγαρίστρες, γραφείο, 100 g [ποσότητα]	160
Σφουγγαρίστρες, σκάλες, 150 g [ποσότητα]	105
Θερινές κουβέρτες για άλογα [αριθμός]	3
<b>Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•