

## PWM 514 [EL DV DD]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο με συρτάρι απορρυπαντικού, M Touch Pro.



- Όγκος κάδου 130 l, φορτίο 14.0 kg
- 14% μικρότερη κατανάλωση νερού και 17% μικρότερη κατανάλωση ρεύματος\*
- Μέγιστη άνεση χρήσης με την έγχρωμη οθόνη αφής – M Touch Pro
- Απλός και ασφαλής χειρισμός χάρη στο αυτόματο κλείδωμα πόρτας
- Σύνδεση για το μέλλον με τη χρήση LAN και WiFi

\* Με βάση το πρόγραμμα για χρωματιστά στους 60°C με σύνδεση ζεστού νερού, σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο.

EAN: 4002516327509 / Αριθμός υλικού: 11512020 / Παλιός αριθμός υλικού: 51514001EU

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Εμπρόσθια φόρτωση
Εύρος	Απόδοση
Πρόσοψη	Σκούρο γκρι
Χρώμα πίνακα ελέγχου	Ανοξειδωτος χάλυβας
Μέγιστο μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:9 σε kg	14,0
Αναλογία φορτίου	1:9
Φορτίο σε kg	14,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	130
Ανοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	415
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Αυτόματο κλείδωμα πόρτας	•
Πρωτοποριακό τύμπανο	•
Κινητήρας χωρίς συντήρηση με μετατροπέα συχνότητας	•
Πατενταρισμένος κυψελωτός κάδος 2.0	•
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για στεγνοκαθαριστήρια	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για τον κλάδο των πετροχημικών	•
Κατάλληλο για τον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων	•
Κατάλληλο για θεματικά πάρκα και συγκροτήματα διακοπών	•
Στοιχεία απόδοσης	
Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή κρύου νερού σε l/kg	7,80
Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή κρύου νερού σε kWh/kg	0,20
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή ζεστού νερού σε l/kg	7,20
Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή ζεστού νερού σε kWh/kg	0,07
Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού σε l	109,2
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή κρύου νερού σε kW	2,80
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού	56
Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού σε l	100,8
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή ζεστού νερού σε kW	0,98
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου και ζεστού νερού	49

## PWM 514 [EL DV DD]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο με συρτάρι απορρυπαντικού, M Touch Pro.



EAN: 4002516327509 / Αριθμός υλικού: 11512020 / Παλιός αριθμός υλικού: 51514001EU

Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO σε l	99,4
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO	1,82
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO	40
Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO σε l	98,0
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO	0,42
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου και ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO	36
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με κρύο νερό σε ποσοστό %	53
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με ζεστό νερό σε ποσοστό %	49
Ταχύτητα στροφών σε rpm	1025
Συντελεστής g	364
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	30000
<b>Στοιχεία ελέγχου</b>	
Σύστημα χειρισμού	M Touch Pro
Δυνατότητα προγραμματισμού	προγραμματιζόμενο
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	Ελεύθερης επιλογής
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Επιλογή για καταχώρηση βάρους πριν από την έναρξη του προγράμματος	•
<b>Κανονικά/προσαρμ. προγράμματα</b>	
Βασικά προγράμματα	•
<b>Δοσομέτρηση</b>	
Θήκη απορρυπαντικού	3 τμήματα
Μέγιστο πλήθος συνδέσεων για δοσομετρικές αντλίες υγρών [αριθμός]	12
Αισθητήρας κενού	•
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	9,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	9,60
Ασφάλεια σε A	16
<b>Πιθανή παραλλαγή τάσης 1</b>	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 60HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	9,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	9,60
Ασφάλεια σε A	16
<b>Παροχή / αποχέτευση νερού</b>	
Κρύο νερό [αριθμός]	3 x 1/2" w/ 3/4" σύνδεση
Ζεστό νερό [αριθμός]	1 σωλ. 1/2" με σύνδ. πάχ.3/4"
Σκληρό νερό (προαιρετικά) [αριθμός]	2 x 1/2" w/ 3/4" σύνδεση
Βαλβίδα αποχέτευσης	DN 70

## PWM 514 [EL DV DD]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο με συρτάρι απορρυπαντικού, M Touch Pro.



EAN: 4002516327509 / Αριθμός υλικού: 11512020 / Παλιός αριθμός υλικού: 51514001EU

<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1350
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	799
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	995
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1480
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	1090
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1130
Καθαρό βάρος σε kg	276,0
Μικτό βάρος σε kg	295
Μέγιστο φορτίο διαπέδου σε N/m <sup>2</sup>	4453
<b>Δεδομένα εκπομπών</b>	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	67 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	6,48
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
Τρισδιάστατη παρακολούθηση ανισορροπίας	•
Ξέβγαλμα απολύμανσης	•
Αποτελεσματικά πτερύγια άντλησης	•
Σύστημα ελατηρίων	•
Παρακολούθηση θερμοκρασίας	•
Ειδικό θερμαντικό στοιχείο	•
Αυτόματος έλεγχος φορτίου +	•
Προσθήκη ψατισμού	•
Επιλογή προγράμματος μέσω χρωματικού πλαισίου	•
Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Ρυθμός ανακύκλωσης σε ποσοστό %	91
<b>Επιλογές σύνδεσης</b>	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
<b>Χωρητικότητες</b>	
Συνθετικά παπλώματα [αριθμός]	1
Συνθετικά μαξιλάρια [αριθμός]	3
Πουπουλένια παπλώματα [αριθμός]	1
Πουπουλένια μαξιλάρια [αριθμός]	3
<b>Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασσόμενα υγρά IPX4	•
UKCA	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•