

PWM 920 [RH DV DD]

Επαγγελμα. πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρ. θερμαινόμενο με μειωμ. θερμαντική ισχύ και με συρτάρι απορρυπαντικού, M Touch Pro Plus – ελεύθερα προγραμματιζόμενο.



- Όγκος κάδου 180 l, φορτίο 20.0 kg
- Κορυφή σε καθαρισμό και κατανάλωση – πρωτοποριακή τεχν/γία Miele
- Βέλτιστος χειρισμός με την έγχρωμη οθόνη αφής – M Touch Pro Plus
- Απλός και ασφαλής χειρισμός χάρη στο αυτόματο κλείδωμα πόρτας
- Σύνδεση για το μέλλον με τη χρήση LAN και WiFi

EAN: 4002516328056 / Αριθμός υλικού: 11512070 / Παλιός αριθμός υλικού: 51920003EU

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Εμπρόσθια φόρτωση
Εύρος	Performance Plus
Πρόσοψη	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα πίνακα ελέγχου	Ανοξείδωτος χάλυβας
Μέγιστο μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:9 σε kg	20,0
Αναλογία φορτίου	1:9
Φορτίο σε kg	20,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	180
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	415
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Αυτόματο κλείδωμα πόρτας	•
Πρωτοποριακό τύμπανο	•
Κινητήρας χωρίς συντήρηση με μετατροπέα συχνότητας	•
Πατενταρισμένος κυψελωτός κάδος 2.0	•
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για στεγνοκαθαριστήρια	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης	•
Κατάλληλο για ιπποφορβεία, κέντρα ιππασίας και στάβλους	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για ιατρεία και οδοντιατρεία	•
Κατάλληλο για τον κλάδο των πετροχημικών	•
Κατάλληλο για τον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων	•
Κατάλληλο για θεματικά πάρκα και συγκροτήματα διακοπών	•
Κατάλληλο για εγκαταστάσεις κρατικής περιθάλψης	•
Στοιχεία απόδοσης	
Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή κρύου νερού σε l/kg	6,20
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή ζεστού νερού σε l/kg	5,90
Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού σε l	124,0
Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού σε l	118,0
Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO σε l	116,0
Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO σε l	114,0

PWM 920 [RH DV DD]

Επαγγελμα. πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρ. θερμαινόμενο με μειωμ. θερμαντική ισχύ και με συρτάρι απορρυπαντικού, M Touch Pro Plus – ελεύθερα προγραμματιζόμενο.



EAN: 4002516328056 / Αριθμός υλικού: 11512070 / Παλιός αριθμός υλικού: 51920003EU

Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με κρύο νερό σε ποσοστό %	48
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με ζεστό νερό σε ποσοστό %	44
Υπολειμματική υγρασία κατά την επεξεργασία πανιών καθαρισμού σε %	25
Ταχύτητα στροφών σε rpm	1075
Συντελεστής g	462
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	30000
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	M Touch Pro Plus
Δυνατότητα προγραμματισμού	Ελεύθερα προγραμματιζόμενο
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	Ελεύθερης επιλογής
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Επιλογή για καταχώρηση βάρους πριν από την έναρξη του προγράμματος	•
Κανονικά/προσαρμ. προγράμματα	
Βασικά προγράμματα	•
Δοσομέτρηση	
Θήκη απορρυπαντικού	3 τμήματα
Μέγιστο πλήθος συνδέσεων για δοσομετρικές αντλίες υγρών [αριθμός]	12
Αισθητήρας κενού	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	9,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	10,00
Ασφάλεια σε A	16
Πιθανή παραλλαγή τάσης 1	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 60HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	9,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	10,00
Ασφάλεια σε A	16
Παροχή / αποχέτευση νερού	
Κρύο νερό [αριθμός]	3 x 1/2" w/ 3/4" σύνδεση
Ζεστό νερό [αριθμός]	1 x 3/4" w/ 1" σύνδεση
Σκληρό νερό (προαιρετικά) [αριθμός]	2 x 1/2" w/ 3/4" σύνδεση
Βαλβίδα αποχέτευσης	DN 70
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1450
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	924
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	935
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1585
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	1090
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1130
Καθαρό βάρος σε kg	389,0
Μικτό βάρος σε kg	409
Μέγιστο φορτίο διαπέδου σε N/m ²	5755

PWM 920 [RH DV DD]

Επαγγελμα. πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρ. θερμαινόμενο με μειωμ. θερμαντική ισχύ και με συρτάρι απορρυπαντικού, M Touch Pro Plus – ελεύθερα προγραμματιζόμενο.

EAN: 4002516328056 / Αριθμός υλικού: 11512070 / Παλιός αριθμός υλικού: 51920003EU

Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	67 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	6,48
Χαρακτηριστικά	
Πατενταρισμένο προστύψιμο	•
Επανεπεξεργασία πανιών καθαρισμού	•
Τρισδιάστατη παρακολούθηση ανισοροπίας	•
Ξέβγαλμα απολύμανσης	•
Αποτελεσματικά πτερύγια άντλησης	•
EcoSpeed	•
Σύστημα ελατηρίων	•
Παρακολούθηση θερμοκρασίας	•
Ειδικό θερμαντικό στοιχείο	•
Αυτόματος έλεγχος φορτίου +	•
Έλεγχος όγκου εισερχόμενου νερού (προαιρετικό)	•
Προσθήκη ιματισμού	•
Επιλογή προγράμματος μέσω χρωματικού πλαισίου	•
Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ρυθμός ανακύκλωσης σε ποσοστό %	92
Επιλογές σύνδεσης	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
Ανάκτηση νερού (προαιρετικά)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Χωρητικότητες	
Αναπνευστικές μάσκες [αριθμός]	15
Κράνη [πλήθος]	5
Φόρμες εργασίας [αριθμός]	3
Προστατευτικά μπουφάν [αριθμός]	5
Χημικές προστατευτικές στολές [αριθμός]	2
Συνθετικά παπλώματα [αριθμός]	2
Συνθετικά μαξιλάρια [αριθμός]	4
Πουπουλένια παπλώματα [αριθμός]	2
Πουπουλένια μαξιλάρια [αριθμός]	4
Πανιά καθαρισμού, 22 g [αριθμός]	456
Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 40 cm/190 g [αριθμός]	106
Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 50 cm/220 g [αριθμός]	91
Σφουγγαρίστρες μικροΐνας, 40 cm/120 g [αριθμός]	167
Σφουγγαρίστρες μικροΐνας, 50 cm/170 g [αριθμός]	117
Σφουγγαρίστρες, γραφείο, 100 g [ποσότητα]	200
Σφουγγαρίστρες, σκάλες, 150 g [ποσότητα]	130
Θερινές κουβέρτες για άλογα [αριθμός]	3
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
VDE	•

PWM 920 [RH DV DD]

Επαγγελμ. πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρ. θερμαινόμενο με μειωμ. θερμαντική ισχύ και με συρτάρι απορρυπαντικού, M Touch Pro Plus – ελεύθερα προγραμματιζόμενο.



EAN: 4002516328056 / Αριθμός υλικού: 11512070 / Παλιός αριθμός υλικού: 51920003EU

Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4

WEEE

Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK

•

•

•