

K 2802 Vi  
Ψυγείο MasterCool  
Για κορυφαίο σχεδιασμό και τεχνολογία μεγάλης κλίμακας.



- Push2open για πρακτικό υποβοηθούμενο άνοιγμα πόρτας
- Τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα περισσότερο χάρη στο MasterFresh
- Το φως διαχέεται στο εσωτερικό χάρη στα LED – BrilliantLight
- Πρακτικός έλεγχος χάρη στην έγχρωμη οθόνη αφής MasterSensor



EAN: 4002516335009 / Αριθμός υλικού: 11530510 / Παλιός αριθμός υλικού: 36280201D

<b>Κατηγορία συσκευής</b>	
Ψυγείο	•
<b>Τύπος κατασκευής</b>	
Εντοιχιζόμενη συσκευή	•
Εντοιχισμένη συσκευή	•
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας	•
Με δυνατότητα παράπλευρης τοποθέτησης	•
<b>Άνεση για τον χρήστη</b>	
Δικτύωση με το Miele@home	•
DynaCool	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
Άρθρωση MaxLoad	•
<b>Διακόπτες</b>	
Αυτόματο SuperCool	•
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας	2
Λειτουργία Sabbath	•
Λειτουργία Eco	•
<b>Ψυγείο/τμήμα συντήρησης</b>	
Ράφια ρυθμιζόμενου ύψους από ενισχυμένο γυαλί ασφαλείας	2
Αριθμός συρταριών λαχανικών	1
Αριθμός ψυχρότερων συρταριών	2
SlidingShelf	•
Ράφια πόρτας για βάζα	1
Ράφι πόρτας για φιάλες	3
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)	E
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh	165,71
24ωρη ενεργειακή κατανάλωση σε kWh	0,45
<b>Ασφάλεια</b>	
Λειτουργία κλειδώματος	•
Προστασία από διαρροή	•
Ηχητική ειδοποίηση πόρτας	•
Ηχητική ειδοποίηση θερμοκρασίας	•
Οπτική ειδοποίηση πόρτας	•
Οπτική ειδοποίηση θερμοκρασίας	•
<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	762
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	765
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	2134
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	2164
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	629
Πλάτος συσκευής σε mm	756
Ύψος συσκευής σε mm	2127
Βάθος συσκευής σε mm	610

K 2802 Vi

Ψυγείο MasterCool


Για κορυφαίο σχεδιασμό και τεχνολογία μεγάλης κλίμακας.




EAN: 4002516335009 / Αριθμός υλικού: 11530510 / Παλιός αριθμός υλικού: 36280201D

Βάρος σε kg	157,5
Τεχνολογία άρθρωσης πόρτας	Σταθερή πόρτα
Μέγιστο βάρος πρόσδεσης πόρτας – ψυγείο, σε kg	27
Τμήμα συντήρησης σε l	467
με ζώνη PerfectFresh σε l	69
4* τμήμα κατάψυξης σε l	0
Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα σε l	467
Χρόνος συντήρησης σε περίπτωση βλάβης σε ώρες	0
Επίπεδο θορύβου (A-D)	C
Ηχητική ισχύς σε dB(A) re 1 pW	40
Κατανάλωση ρεύματος (mA)	3000
Τάση σε V	220-240
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συχνότητα σε Hz	50-60
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	3,0
Αντικατάσταση λυχνιών	Kundendienst
<b>Βασικά αξεσουάρ</b>	
Φίλτρο Active AirClean	•
<b>Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης</b>	
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguis, russkij, romãna, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


K 2802 Vi  
 Ψυγείο MasterCool  
 Για κορυφαίο σχεδιασμό και τεχνολογία μεγάλης κλίμακας.




Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) \*footnote




Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)




K2801Vi, K2811Vi, K2802Vi, K2812Vi, inner space, MasterCool, installation drawings




KFP3005ed/cs, KFP3004ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool II, installation drawings




Sideview, MasterCool, Sketch




Example for dimensioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (\*footnote) (only for EUROPE)



Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings



K2801Vi, K2811Vi, K2801SF, K2811SF, installation, MasterCool, \*footnote, installation drawings



Example for dimensioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (\*footnote) (only for EUROPE)