

PWM 520 Self-Service [EL DV]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο με M Touch Pro, σχεδιασμένο ειδικά για απαιτήσεις self-service.



- Όγκος κάδου 180 l, φορτίο 20.0 kg
- Κορυφή σε καθαρισμό και κατανάλωση – πρωτοποριακή τεχν/γία Miele
- Μέγιστη άνεση χρήσης με την έγχρωμη οθόνη αφής – M Touch Pro
- Απλός και ασφαλής χειρισμός χάρη στο αυτόματο κλείδωμα πόρτας
- Σύνδεση για το μέλλον με τη χρήση LAN και WiFi

EAN: 4002516358275 / Αριθμός υλικού: 11580370 / Παλαιός αριθμός υλικού: 51520012EU

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής

Τύπος κατασκευής	Εμπρόσθια φόρτωση
Εύρος	Απόδοση
Πρόσοψη	Σκούρο γκρι
Χρώμα πίνακα ελέγχου	Ανοξειδωτος χάλυβας
Μέγιστο μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:9 σε kg	20,0
Αναλογία φορτίου	1:9
Φορτίο σε kg	20,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	180
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	415
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Αυτόματο κλείδωμα πόρτας	•
Πρωτοποριακό τύμπανο	•
Κινητήρας χωρίς συντήρηση με μετατροπέα συχνότητας	•
Πατενταρισμένος ανοξειδωτος κυψελωτός κάδος 2.0	•

Εφαρμογή

Κατάλληλο για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Κατάλληλο για θεματικά πάρκα και συγκροτήματα διακοπών	•

Στοιχεία απόδοσης

Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή κρύου νερού σε l/kg	7,80
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή ζεστού νερού σε l/kg	7,20
Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού σε l	156,0
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή κρύου νερού σε kW	4,00
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού	57
Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού σε l	144,0
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή ζεστού νερού σε kW	1,40
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου και ζεστού νερού	49
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO	2,60
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με κρύο νερό σε ποσοστό %	53
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με ζεστό νερό σε ποσοστό %	49
Ταχύτητα στροφών σε rpm	950
Συντελεστής g	361
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	30000

Στοιχεία ελέγχου

Σύστημα χειρισμού	M Touch Pro
Δυνατότητα προγραμματισμού	προγραμματιζόμενο
Δυνατότητα προ-διαμόρφωσης για συγκεκριμένο πελάτη	•
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	Ελεύθερης επιλογής
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Επιλογή για καταχώρηση βάρους πριν από την έναρξη του προγράμματος	•

PWM 520 Self-Service [EL DV]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο με M Touch Pro, σχεδιασμένο ειδικά για απαιτήσεις self-service.



EAN: 4002516358275 / Αριθμός υλικού: 11580370 / Παλαιός αριθμός υλικού: 51520012EU

Κανονικά/προσαρμ. προγράμματα	
Βασικά προγράμματα	•
Δοσομέτρηση	
Μέγιστο πλήθος συνδέσεων για δοσομετρικές αντλίες υγρών [αριθμός]	12
Αισθητήρας κενού	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	15,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	16,00
Ασφάλεια σε A	25
Πιθανή παραλλαγή τάσης 1	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 60HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	15,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	16,00
Ασφάλεια σε A	25
Παροχή / αποχέτευση νερού	
Κρύο νερό [αριθμός]	2 1/2" με σπείρωμα 3/4"
Ζεστό νερό [αριθμός]	1 σωλ. 1/2" με σύνδ. πάχ.3/4"
Σκληρό νερό (προαιρετικά) [αριθμός]	2 x 1/2" w/ 3/4" σύνδεση
Βαλβίδα αποχέτευσης	DN 70
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1450
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	924
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	926
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	1585
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	1090
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	1130
Καθαρό βάρος σε kg	385,0
Μικτό βάρος σε kg	405
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N	5716
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	67 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	6,48
Χαρακτηριστικά	
Τρισδιάστατη παρακολούθηση ανισορροπίας	•
Ξέβγαλμα απολύμανσης	•
Αποτελεσματικά πτερύγια άντλησης	•
Σύστημα ελατηρίων	•
Παρακολούθηση θερμοκρασίας	•
Ειδικό θερμαντικό στοιχείο	•
Αυτόματος έλεγχος φορτίου +	•
Προσθήκη ματισμού	•
Επιλογή προγράμματος μέσω χρωματικού πλαισίου	•
Αποδοτικός γρήγορος κύκλος στुψίματος	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•

PWM 520 Self-Service [EL DV]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο με M Touch Pro, σχεδιασμένο ειδικά για απαιτήσεις self-service.



EAN: 4002516358275 / Αριθμός υλικού: 11580370 /
Παλιός αριθμός υλικού: 51520012EU

Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ρυθμός ανακύκλωσης σε ποσοστό %	92
Επιλογές σύνδεσης	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Διακοπή λειτουργίας κυκλώματος λόγω φορτίου αιχμής / διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Χωρητικότητες	
Συνθετικά παπλώματα [αριθμός]	2
Συνθετικά μαξιλάρια [αριθμός]	4
Πουπουλένια παπλώματα [αριθμός]	2
Πουπουλένια μαξιλάρια [αριθμός]	4
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•