

PWM 520 Self-Service [EH DV]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, εξωτερικά θερμαινόμενο με M Touch Pro, σχεδιασμένο ειδικά για απαιτήσεις self-service.



- Όγκος κάδου 180 l, φορτίο 20.0 kg
- Κορυφή σε καθαρισμό και κατανάλωση – πρωτοποριακή τεχν/γία Miele
- Απλός και ασφαλής χειρισμός χάρη στο αυτόματο κλείδωμα πόρτας
- Μέγιστη άνεση χρήσης με την έγχρωμη οθόνη αφής – M Touch Pro
- Σύνδεση για το μέλλον με τη χρήση LAN και WiFi

EAN: 4002516358282 / Αριθμός υλικού: 11580380 / Παλιός αριθμός υλικού: 51520019EU

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Εμπρόσθια φόρτωση
Εύρος	Απόδοση
Πρόσοψη	Σκούρο γκρι
Χρώμα πίνακα ελέγχου	Ανοξειδωτος χάλυβας
Μέγιστο μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:9 σε kg	20,0
Αναλογία φορτίου	1:9
Φορτίο σε kg	20,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	180
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	415
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Αυτόματο κλείδωμα πόρτας	•
Πρωτοποριακό τύμπανο	•
Κινητήρας χωρίς συντήρηση με μετατροπέα συχνότητας	•
Πατενταρισμένος κυψελωτός κάδος 2.0	•
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Κατάλληλο για θεματικά πάρκα και συγκροτήματα διακοπών	•
Στοιχεία απόδοσης	
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή ζεστού νερού σε l/kg	7,20
Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού σε l	156,0
Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού σε l	144,0
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με κρύο νερό σε ποσοστό %	53
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με ζεστό νερό σε ποσοστό %	49
Ταχύτητα στροφών σε rpm	950
Συντελεστής g	361
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	30000
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	M Touch Pro
Δυνατότητα προγραμματισμού	προγραμματιζόμενο
Δυνατότητα προ-διαμόρφωσης για συγκεκριμένο πελάτη	•
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	Ελεύθερης επιλογής
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Επιλογή για καταχώρηση βάρους πριν από την έναρξη του προγράμματος	•
Κανονικά/προσαρμ. προγράμματα	
Βασικά προγράμματα	•
Δοσομέτρηση	
Μέγιστο πλήθος συνδέσεων για δοσομετρικές αντλίες υγρών [αριθμός]	12
Αισθητήρας κενού	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Εξωτερική θέρμανση
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,10

PWM 520 Self-Service [EH DV]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, εξωτερικά θερμαινόμενο με M Touch Pro, σχεδιασμένο ειδικά για απαιτήσεις self-service.



EAN: 4002516358282 / Αριθμός υλικού: 11580380 / Παλιός αριθμός υλικού: 51520019EU

Ασφάλεια σε A	16
Πιθανή παραλλαγή τάσης 1	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 60HZ
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,10
Ασφάλεια σε A	16
Παροχή / αποχέτευση νερού	
Κρύο νερό [αριθμός]	2 1/2" με σπείρωμα 3/4"
Ζεστό νερό [αριθμός]	1 x 3/4" w/ 1" σύνδεση
Σκληρό νερό (προαιρετικά) [αριθμός]	2 x 1/2" w/ 3/4" σύνδεση
Βαλβίδα αποχέτευσης	DN 70
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1450
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	924
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	926
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1585
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	1090
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1130
Καθαρό βάρος σε kg	379,0
Μικτό βάρος σε kg	399
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m ²	5657
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	67 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	6,48
Χαρακτηριστικά	
Τρισδιάστατη παρακολούθηση ανισοροπίας	•
Ξέβγαλμα απολύμανσης	•
Αποτελεσματικά πτερύγια άντλησης	•
Σύστημα ελατηρίων	•
Παρακολούθηση θερμοκρασίας	•
Αυτόματος έλεγχος φορτίου +	•
Προσθήκη ιματισμού	•
Επιλογή προγράμματος μέσω χρωματικού πλαισίου	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ρυθμός ανακύκλωσης σε ποσοστό %	92
Επιλογές σύνδεσης	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Χωρητικότητες	
Συνθετικά παπλώματα [αριθμός]	2
Συνθετικά μαξιλάρια [αριθμός]	4
Πουπουλένια παπλώματα [αριθμός]	2
Πουπουλένια μαξιλάρια [αριθμός]	4
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
VDE-EMC	•

PWM 520 Self-Service [EH DV]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, εξωτερικά θερμαινόμενο με M Touch Pro, σχεδιασμένο ειδικά για απαιτήσεις self-service.



EAN: 4002516358282 / Αριθμός υλικού: 11580380 / Παλιός αριθμός υλικού: 51520019EU

VDE

Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4

WEEE

Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK

•

•

•

•