

PWM 920 [SI DV DD]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, θερμαινόμενο με ατμό (έμμεσα)
με συρτάρι απορρυπαντικού, M Touch Pro Plus – ελεύθερα προγραμματιζόμενο.



- Όγκος κάδου 180 l, φορτίο 20.0 kg
- Κορυφή σε καθαρισμό και κατανάλωση – πρωτοποριακή τεχν/γία Miele
- Βέλτιστος χειρισμός με την έγχρωμη οθόνη αφής – M Touch Pro Plus
- Απλός και ασφαλής χειρισμός χάρη στο αυτόματο κλείδωμα πόρτας
- Σύνδεση για το μέλλον με τη χρήση LAN και WiFi

EAN: 4002516358299 / Αριθμός υλικού: 11580390 /
Παλιός αριθμός υλικού: 51920010EU

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Εμπρόσθια φόρτωση
Εύρος	Performance Plus
Πρόσοψη	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα πίνακα ελέγχου	Ανοξείδωτος χάλυβας
Μέγιστο μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:9 σε kg	20,0
Αναλογία φορτίου	1:9
Φορτίο σε kg	20,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	180
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	415
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Αυτόματο κλείδωμα πόρτας	•
Πρωτοποριακό τύμπανο	•
Κινητήρας χωρίς συντήρηση με μετατροπέα συχνότητας	•
Πατενταρισμένος ανοξείδωτος κυψελωτός κάδος 2.0	•
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για στεγνοκαθαριστήρια	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης	•
Κατάλληλο για ιπποφορβεία, κέντρα ιππασίας και στάβλους	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για ιατρεία και οδοντιατρεία	•
Κατάλληλο για τον κλάδο των πετροχημικών	•
Κατάλληλο για τον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων	•
Κατάλληλο για θεματικά πάρκα και συγκροτήματα διακοπών	•
Κατάλληλο για εγκαταστάσεις κρατικής περιθαλψής	•
Στοιχεία απόδοσης	
Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή κρύου νερού σε l/kg	6,20
Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή κρύου νερού σε kWh/kg	0,14
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή ζεστού νερού σε l/kg	5,90
Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού σε l	124,0
Κατανάλωση νερού για σύνδεση κρύου νερού στο τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C σε l	229,0
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή κρύου νερού σε kW	2,80

PWM 920 [SI DV DD]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, θερμαινόμενο με ατμό (έμμεσα)
με συρτάρι απορρυπαντικού, M Touch Pro Plus – ελεύθερα προγραμματιζόμενο.



EAN: 4002516358299 / Αριθμός υλικού: 11580390 / Παλιός αριθμός υλικού: 51920010EU	
Κατανάλωση ενέργειας για σύνδεση κρύου νερού στο τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C σε kWh	4,10
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού	47
Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού σε l	118,0
Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO σε l	116,0
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO	1,80
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO	39
Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO σε l	114,0
Χρόνος εκτέλεσης προγράμματος σε λεπτά για το τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C με σύνδεση κρύου νερού	61
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με κρύο νερό σε ποσοστό %	48
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με ζεστό νερό σε ποσοστό %	44
Υπολειμματική υγρασία κατά την επεξεργασία πανιών καθαρισμού σε %	25
Ταχύτητα στροφών σε rpm	1075
Συντελεστής g	462
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	30000
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	M Touch Pro Plus
Δυνατότητα προγραμματισμού	Ελεύθερα προγραμματιζόμενο
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμ. σε ώρες	Ελεύθερης επιλογής
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Επιλογή για καταχώρηση βάρους πριν από την έναρξη του προγράμματος	•
Κανονικά/προσαρμ. προγράμματα	
Βασικά προγράμματα	•
Δοσομέτρηση	
Θήκη απορρυπαντικού	3 τμήματα
Μέγιστο πλήθος συνδέσεων για δοσομετρικές αντλίες υγρών [αριθμός]	12
Αισθητήρας κενού	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Έμμεσος ατμός
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Θερμαντική ισχύς ατμού σε kW	37,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,10
Ασφάλεια σε A	16
Πιθανή παραλλαγή τάσης 1	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 60HZ
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,10

PWM 920 [SI DV DD]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, θερμαινόμενο με ατμό (έμμεσα)
με συρτάρι απορρυπαντικού, M Touch Pro Plus – ελεύθερα προγραμματιζόμενο.

EAN: 4002516358299 / Αριθμός υλικού: 11580390 /

Παλιός αριθμός υλικού: 51920010EU

Ασφάλεια σε A

16

Παροχή / αποχέτευση νερού	
Κρύο νερό [αριθμός]	3 x 1/2" w/ 3/4" σύνδεση
Ζεστό νερό [αριθμός]	1 σωλ. 1/2" με σύνδ. πάχ.3/4"
Σκληρό νερό (προαιρετικά) [αριθμός]	2 x 1/2" w/ 3/4" σύνδεση
Βαλβίδα αποχέτευσης	DN 70
Σύνδεση ατμού	
Βύσμα NEMA: κλειδαριά Twist Lock L6-30	2 x 1/2"
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1450
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	924
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	935
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1585
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	1090
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1130
Καθαρό βάρος σε kg	390,0
Μικτό βάρος σε kg	410
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N	5765
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	67 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	6,48
Χαρακτηριστικά	
Πατενταρισμένο προστύψιμο	•
Επανεπεξεργασία πανιών καθαρισμού	•
Τρισδιάστατη παρακολούθηση ανισορροπίας	•
Ξέβγαλμα απολύμανσης	•
Αποτελεσματικά πτερύγια άντλησης	•
EcoSpeed	•
Σύστημα ελατηρίων	•
Παρακολούθηση θερμοκρασίας	•
Ειδικό θερμαντικό στοιχείο	•
Αυτόματος έλεγχος φορτίου +	•
Έλεγχος όγκου εισερχόμενου νερού (προαιρετικό)	•
Προσθήκη ιματισμού	•
Επιλογή προγράμματος μέσω χρωματικού πλαισίου	•
Αποδοτικός γρήγορος κύκλος στυψίματος	•
Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ρυθμός ανακύκλωσης σε ποσοστό %	92
Επιλογές σύνδεσης	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Διακοπή λειτουργίας κυκλώματος λόγω φορτίου αιχμής / διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
Ανάκτηση νερού (προαιρετικά)	•
LAN	•
WiFi	•

PWM 920 [SI DV DD]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, θερμαινόμενο με ατμό (έμμεσα)
με συρτάρι απορρυπαντικού, M Touch Pro Plus – ελεύθερα προγραμματιζόμενο.



EAN: 4002516358299 / Αριθμός υλικού: 11580390 /

Παλιός αριθμός υλικού: 51920010EU

Connector Box

Χωρητικότητες

Αναπνευστικές μάσκες [αριθμός]	15
Κράνη [πλήθος]	5
Φόρμες εργασίας [αριθμός]	3
Προστατευτικά μπουφάν [αριθμός]	5
Χημικές προστατευτικές στολές [αριθμός]	2
Συνθετικά παπλώματα [αριθμός]	2
Συνθετικά μαξιλάρια [αριθμός]	4
Πουπουλένια παπλώματα [αριθμός]	2
Πουπουλένια μαξιλάρια [αριθμός]	4
Πανιά καθαρισμού, 22 g [αριθμός]	456
Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 40 cm/190 g [αριθμός]	106
Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 50 cm/220 g [αριθμός]	91
Σφουγγαρίστρες μικροΐνας, 40 cm/120 g [αριθμός]	167
Σφουγγαρίστρες μικροΐνας, 50 cm/170 g [αριθμός]	117
Σφουγγαρίστρες, γραφείο, 100 g [ποσότητα]	200
Σφουγγαρίστρες, σκάλες, 150 g [ποσότητα]	130
Θερινές κουβέρτες για άλογα [αριθμός]	3

Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα

CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περὶ μηχ. 2006/42/EK	•