

CM 6360 MilkPerfection

Καφετιέρα πάγκου

Με WiFiConn@ct, δοχείο γάλακτος υψηλής ποιότητας και πολλά είδη ειδικών καφέδων.



- Κρεμώδες αφρόγαλα για πολλούς εξειδικευμένους καφέδες
- Τέλεια αποτελέσματα και έντονο άρωμα καφέ – AromaticSystem
- Δύο καφέδες αμέσως με το άγγιγμα ενός κουμπιού – OneTouch for Two
- Άνετος καθαρισμός για φροντίδα/συντήρηση – Προγράμματα καθαρισμού
- Ευκολότερη επικοινωνία με τη συσκευή από ποτέ – WiFi Conn@ct

EAN: 4002516358732 / Αριθμός υλικού: 11580960 / Παλιός αριθμός υλικού: 29636009A

| Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής | |
|---|--------------|
| Ανεξάρτητη καφετιέρα με άλεσμα κόκκων καφέ | • |
| Χρώμα | Lotosweiß-CM |
| Χαρακτηριστικά άνεσης | |
| AromaticSystem | • |
| Προετοιμασία OneTouch | • |
| Προετοιμασία OneTouch for Two | • |
| DoubleShot | • |
| Προγραμματιζόμενα προφίλ χρηστών | 8 |
| Κωνικός μύλος με προστασία αρώματος | • |
| Επιλέξιμη ρύθμιση μύλου | • |
| Επιπλέον τύποι καφέ σε μορφή αλεσμένων κόκκων | • |
| Προγραμματιζόμενη ποσότητα καφέ | • |
| Προγραμματιζόμενη ποσότητα νερού | • |
| Προγραμματιζόμενη θερμοκρασία νερού | • |
| Η ποσότητα γάλακτος μπορεί να προγραμματιστεί | • |
| Προγραμματιζόμενη ποσότητα αφρόγαλου | • |
| Προγραμματιζόμενη προπαρασκευή | • |
| TeaTimer | • |
| Άνεση για τον χρήστη | |
| Δικτύωση με το Miele@home | • |
| Οθόνη | DirectSensor |
| Κεντρικό στόμιο ρυθμιζόμενου ύψους, εύρος σε cm | 8,0 |
| Κεντρικό στόμιο ρυθμιζόμενου ύψους, εύρος σε cm | 14,0 |
| PerformanceMode | • |
| BrilliantLight | • |
| Λειτουργία εξπέρ | • |
| Θερμαινόμενη βάση φλιτζανιών | • |
| MultiLingua | • |
| Αρ. τύπων κόκκων | 1 |
| Αρ. δοχείων κόκκων | 1 |
| Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ Α σε g | 300 |
| Χωρητικότητα δοχείων κόκκων, συνολικά σε g | 300 |
| Χωρητικότητα δοχείου νερού σε l | 1,8 |
| Χωρητικότητα δοχείου γάλακτος σε l | 0,7 |
| Χωρητικότητα δοχείου απορριμμάτων σε κάψουλες | 10 |
| Χωρητικότητα δίσκου συλλογής | 0,8 |
| Εύκολα προσβάσιμα δοχεία | • |
| Προγραμματιζόμενος χρόνος αναμονής | • |
| Προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις | • |
| Ροφήματα | |
| Επιλεγμένο μέγεθος μερίδας ροφήματος σε ml | 20-300 |
| Ristretto, μονός | • |
| Ristretto, διπλός | • |
| Espresso, μονός | • |
| Espresso, διπλός | • |
| Καφές, μονός | • |
| Καφές, διπλός | • |
| Καφές lungo, μονός | • |
| Καφές lungo, διπλός | • |

CM 6360 MilkPerfection

Καφετιέρα πάγκου

Με WiFiConn@ct, δοχείο γάλακτος υψηλής ποιότητας και πολλά είδη ειδικών καφέδων.



EAN: 4002516358732 / Αριθμός υλικού: 11580960 / Παλιός αριθμός υλικού: 29636009A

| | |
|---|---------|
| Cappuccino, μονός | • |
| Cappuccino, διπλός | • |
| Latte macchiato, μονός | • |
| Latte macchiato, διπλός | • |
| Ζεστό γάλα, μονό | • |
| Latte macchiato, διπλός | • |
| Αφρόγαλα, μονό | • |
| Αφρόγαλα, διπλό | • |
| Espresso macchiato, μονός | • |
| Espresso macchiato, διπλός | • |
| Cappuccino italiano, μονός | • |
| Cappuccino italiano, διπλός | • |
| Flat white, μονός | • |
| Flat white, διπλός | • |
| Café au lait, μονός | • |
| Café au lait, διπλός | • |
| Caffè latte, μονός | • |
| Caffè latte, διπλός | • |
| Ζεστό νερό, μονό | • |
| Καυτό νερό, μονό | • |
| Μαύρο τσάι, μονό | • |
| Τσάι με βότανα, μονό | • |
| Τσάι με φρούτα, μονό | • |
| Πράσινο τσάι, μονό | • |
| Λευκό τσάι, μονό | • |
| Ιαπωνικό τσάι, μονό | • |
| Κανάτα καφέ | • |
| Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα | |
| Δυνατότητα επιλογής λειτουργίας Eco για εξοικονόμηση ενέργειας | • |
| Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W | 0,1 |
| Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W | 0,5 |
| Ευκολία στο καθάρισμα | |
| Χειροκίνητη αφαίρεση αλάτων | • |
| Αυτόματο ξέβγαλμα σωληνώσεων γάλακτος με νερό από το δοχείο νερού | • |
| Εύχρηστα προγράμματα καθαρισμού | • |
| Αυτόματη λειτουργία ξεβγάλματος | • |
| ComfortClean | • |
| Αφαιρούμενες σωληνώσεις γάλακτος | • |
| Αφαιρούμενη μονάδα παρασκευής καφέ | • |
| Προγραμματιζόμενη σκληρότητα νερού | • |
| Τεχνικά στοιχεία | |
| Πλάτος συσκευής σε mm | 251 |
| Ύψος συσκευής σε mm | 359 |
| Βάθος συσκευής σε mm | 427 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 1,45 |
| Τάση σε V | 220-240 |
| Ασφάλεια σε A | 10 |
| Αριθμός φάσεων | 1 |

CM 6360 MilkPerfection

Καφετιέρα πάγκου

Με WiFiConn@ct, δοχείο γάλακτος υψηλής ποιότητας και πολλά είδη ειδικών καφέδων.



EAN: 4002516358732 / Αριθμός υλικού: 11580960 / Παλιός αριθμός υλικού: 29636009A

| | |
|---|---|
| Πίεση αντλίας σε bar | 15 |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 1,4 |
| Παρεχόμενα εξαρτήματα | |
| Ανοξείδωτος σωλήνας γάλακτος | • |
| Γυάλινο δοχείο γάλακτος | • |
| Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων | • |
| Ταμπλέτες καθαρισμού | • |
| Σύντομες οδηγίες χρήσης στην πλάτη της συσκευής | • |
| Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης | |
| Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, russkij, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, |