

CM 6360 MilkPerfection

Καφετιέρα πάγκου

Με WiFiConn@ct, δοχείο γάλακτος υψηλής ποιότητας και πολλά είδη ειδικών καφέδων.



- Κρεμώδες αφρόγαλα για πολλούς εξειδικευμένους καφέδες
- Τέλεια αποτελέσματα και έντονο άρωμα καφέ – AromaticSystem
- Δύο καφέδες αμέσως με το άγγιγμα ενός κουμπιού – OneTouch for Two
- Άνετος καθαρισμός για φροντίδα/συντήρηση – Προγράμματα καθαρισμού
- Ευκολότερη επικοινωνία με τη συσκευή από ποτέ – WiFi Conn@ct

EAN: 4002516358749 / Αριθμός υλικού: 11580970 / Παλιός αριθμός υλικού: 29636011A

Τύπος και σχεδιασμός κατασκευής	
Ανεξάρτητη καφετιέρα με άλεσμα κόκκων καφέ	•
Χρώμα	Obsidianschwarz CleanSteelMetallic
Χαρακτηριστικά άνεσης	
AromaticSystem	•
Προετοιμασία OneTouch	•
Προετοιμασία OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Προγραμματιζόμενα προφίλ χρηστών	8
Κωνικός μύλος με προστασία αρώματος	•
Επιλέξιμη ρύθμιση μύλου	•
Επιπλέον τύποι καφέ σε μορφή αλεσμένων κόκκων	•
Προγραμματιζόμενη ποσότητα καφέ	•
Προγραμματιζόμενη ποσότητα νερού	•
Προγραμματιζόμενη θερμοκρασία νερού	•
Η ποσότητα γάλακτος μπορεί να προγραμματιστεί	•
Προγραμματιζόμενη ποσότητα αφρόγαλου	•
Προγραμματιζόμενη προπαρασκευή	•
TeaTimer	•
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Λειτουργία εξπέρ	•
Θερμαινόμενη βάση φλιτζανιών	•
MultiLingua	•
Αρ. τύπων κόκκων	1
Αρ. δοχείων κόκκων	1
Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ Α σε g	300
Χωρητικότητα δοχείων κόκκων, συνολικά σε g	300
Χωρητικότητα δοχείου νερού σε l	1,8
Χωρητικότητα δοχείου γάλακτος σε l	0,7
Χωρητικότητα δοχείου απορριμμάτων σε κάψουλες	10
Χωρητικότητα δίσκου συλλογής	0,8
Εύκολα προσβάσιμα δοχεία	•
Προγραμματιζόμενος χρόνος αναμονής	•
Προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις	•
Ροφήματα	
Επιλεγμένο μέγεθος μερίδας ροφήματος σε ml	20-300
Ristretto, μονός	•
Ristretto, διπλός	•
Espresso, μονός	•
Espresso, διπλός	•
Καφές, μονός	•
Καφές, διπλός	•
Καφές lungo, μονός	•
Καφές lungo, διπλός	•
Cappuccino, μονός	•
Cappuccino, διπλός	•

CM 6360 MilkPerfection

Καφετιέρα πάγκου

Με WiFiConn@ct, δοχείο γάλακτος υψηλής ποιότητας και πολλά είδη ειδικών καφέδων.



EAN: 4002516358749 / Αριθμός υλικού: 11580970 / Παλιός αριθμός υλικού: 29636011A

Latte macchiato, μονός	•
Latte macchiato, διπλός	•
Ζεστό γάλα, μονό	•
Latte macchiato, διπλός	•
Αφρόγαλα, μονό	•
Αφρόγαλα, διπλό	•
Espresso macchiato, μονός	•
Espresso macchiato, διπλός	•
Cappuccino italiano, μονός	•
Cappuccino italiano, διπλός	•
Flat white, μονός	•
Flat white, διπλός	•
Café au lait, μονός	•
Café au lait, διπλός	•
Caffè latte, μονός	•
Caffè latte, διπλός	•
Ζεστό νερό, μονό	•
Καυτό νερό, μονό	•
Μαύρο τσάι, μονό	•
Τσάι με βότανα, μονό	•
Τσάι με φρούτα, μονό	•
Πράσινο τσάι, μονό	•
Λευκό τσάι, μονό	•
Ιαπωνικό τσάι, μονό	•
Κανάτα καφέ	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Δυνατότητα επιλογής λειτουργίας Eco για εξοικονόμηση ενέργειας	•
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	0,1
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	0,5
Ευκολία στο καθάρισμα	
Χειροκίνητη αφαίρεση αλάτων	•
Αυτόματο ξέβγαλμα σωληνώσεων γάλακτος με νερό από το δοχείο νερού	•
Εύχρηστα προγράμματα καθαρισμού	•
Αυτόματη λειτουργία ξεβγάλματος	•
ComfortClean	•
Αφαιρούμενες σωληνώσεις γάλακτος	•
Αφαιρούμενη μονάδα παρασκευής καφέ	•
Προγραμματιζόμενη σκληρότητα νερού	•
Τεχνικά στοιχεία	
Κεντρικό στόμιο ρυθμιζόμενου ύψους, εύρος σε cm	14,0
Κεντρικό στόμιο ρυθμιζόμενου ύψους, εύρος σε cm	8,0
Πλάτος συσκευής σε mm	251
Ύψος συσκευής σε mm	359
Βάθος συσκευής σε mm	427
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	1,45
Τάση σε V	220-240
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1

CM 6360 MilkPerfection

Καφετιέρα πάγκου

Με WiFiConn@ct, δοχείο γάλακτος υψηλής ποιότητας και πολλά είδη ειδικών καφέδων.



EAN: 4002516358749 / Αριθμός υλικού: 11580970 / Παλιός αριθμός υλικού: 29636011A

Πίεση αντλίας σε bar	15
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,4
Βασικά αξεσουάρ	
Ανοξείδωτος σωλήνας γάλακτος	•
Γυάλινο δοχείο γάλακτος	•
Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων	•
Ταμπλέτες καθαρισμού	•
Σύντομες οδηγίες χρήσης στην πλάτη της συσκευής	•
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης	
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguis, russkij, romãna, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,