


## PRI 318 [EL LAM IB RF]

Σιδερωτήριο, ηλεκτρικό

Με περιέλιξη από ελατήρια, ιμάντα εισαγωγής και επαναφορά.



- Χωρητικότητας 87.0 kg/h\*, διάμετρος κυλίνδρου 300 mm, πλάτος κυλίνδρου 1750 mm
- Γρήγορο κρύωμα υφασμάτων – επιφάνεια εισαγωγής EasyFold
- Υπερσύγχρονα χειριστήρια – Οθόνη αφής
- Επιλογή των σημαντικότερων ρυθμίσεων – αγαπημένα προγράμματα
- Τέλεια απόδοση κυλινδ. σιδερωτηρίου – ευέλικτη πλάκα σιδερώματος

\* Με υπολειπόμενη υγρασία 25% – δεδομένα απόδοσης κατά DIN 11902: Η ικανότητα σιδερώματος που μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες, όπως π.χ. τον τύπο υφασμού και την εμπειρία του χειριστή.


EAN: 4002516367888 / Αριθμός υλικού: 11607830 / Παλιός αριθμός υλικού: 53318104EU

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Πλευρά ακάθαρτου ιματισμού μπροστά, πλευρά καθαρού ιματισμού πίσω
Μπορεί να εγκατασταθεί σε τοίχο	•
Εύρος	Επαγγελματικό
Εξωτερικό περίβλημα	Σκούρο γκρι
Διάμετρος κυλίνδρου σε mm	300
Πλάτος εργασίας σε mm	1750
Υλικό πλάκας σιδερώματος	Αλουμίνιο
Επένδυση	Περιέλιξη με ελάσματα
Κάλυμμα σιδερωτηρίου	Τσόχα με ίνες ARAMID
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για χρήση σε υπερράκτιες πλατφόρμες	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη απόδοση σιδερώματος με υπολειμματική υγρασία 25% σε kg/ώρα	87,0
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	20000
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	Οθόνη αφής
Οθόνη αφής (προαιρετικά)	Touch-Display PRI
Ρύθμιση προγράμματος	Ρύθμιση συγκεκριμένων παραμέτρων προγράμματος
Ελάχιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	1,2
Μέγιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	4,6
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία	Απεριόριστη μεταβολής
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50-60HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	17,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	18,30
Ασφάλεια σε A	35
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1110
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	2469
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1377
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1388
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	2576
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1096
Καθαρό βάρος σε kg	415
Μικτό βάρος σε kg	492
Μέγιστο φορτίο διαπέδου σε N	4071
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	56 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	10,80

PRI 318 [EL LAM IB RF]

Σιδερωτήριο, ηλεκτρικό

Με περιέλιξη από ελατήρια, ιμάντα εισαγωγής και επαναφορά.



EAN: 4002516367888 / Αριθμός υλικού: 11607830 / Παλιός αριθμός υλικού: 53318104EU

#### Χαρακτηριστικά

Πατενταρισμένη επιφάνεια διπλώματος ρούχων EasyFold

•

Επέκταση τραπεζιού εξαγωγής ιματισμού (προαιρετικά)

•

Πλάκα σιδερώματος HPC

•

Αυτόματο σύστημα προστασίας χεριών

•

Ποδοδιακόπτης FlexControl

•

Επιφάνεια τροφοδοσίας με ιμάντες τροφοδοσίας

•

Ταινίες απομάκρυνσης ρούχων

•

Καλάθι ρούχων

•

Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού

•

Αγαπημένο πρόγραμμα

•

Αναγνώριση εσφαλμένης τροφοδοσίας

•

Ανάρτηση αέρα

•

Λειτουργία παύσης

•

Υψηλή πίεση επαφής

•

Ένδειξη καθαρισμού και κερώματος πλάκας σιδερώματος (προαιρετικά)

•

Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης

•

Σετ φροντίδας APRI 319 για την πλάκα σιδερώματος που περιλαμβάνεται στο πακέτο παράδοσης

•

Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής

•

#### Επιλογές σύνδεσης

Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)

•

#### Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα

VDE

•

CE

•

WEEE

•

VDE-EMC

•

Προστασία από εκτινασόμενα υγρά IPX0

•

UKCA

•

Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK

•