

## PRI 318 [G LAM]

Σιδερωτήριο, αερίου

Με περιέλιξη από ελατήρια για τέλειο φινίρισμα.



- Απόδοση 59.0 kg/h\*, διάμετρος κυλίνδρου 300 mm, πλάτος εργασίας 1750 mm
- Εξαιρετικό φινίρισμα χάρη στην πλάκα σιδερώματος HPC
- Υπερσύγχρονα χειριστήρια – Οθόνη αφής
- Επιλογή των σημαντικότερων ρυθμίσεων – αγαπημένα προγράμματα
- Τέλεια απόδοση κυλινδ. σιδερωτηρίου – ευέλικτη πλάκα σιδερώματος

\* Με υπολειπόμενη υγρασία 25% – δεδομένα απόδοσης κατά DIN 11902: Η ικανότητα σιδερώματος που μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες, όπως π.χ. τον τύπο υφασμάτος και την εμπειρία του χειριστή.

EAN: 4002516368540 / Αριθμός υλικού: 11607890 / Παλαιός αριθμός υλικού: 53318111EU

<b>Τύπος &amp; σχεδιασμός κατασκευής</b>	
Τύπος κατασκευής	Πλευρά ακάθαρτου υφασμάτος μπροστά, πλευρά καθαρού υφασμάτος πίσω
Εύρος	Επαγγελματικό
Εξωτερικό περίβλημα	Σκούρο γκρι
Διάμετρος κυλίνδρου σε mm	300
Πλάτος εργασίας σε mm	1750
Υλικό πλάκας σιδερώματος	Αλουμίνιο
Επένδυση	Περιέλιξη με ελάσματα
Κάλυμμα σιδερωτηρίου	Τσόχα με ίνες ARAMID
<b>Εφαρμογή</b>	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για χρήση σε υπεράκτιες πλατφόρμες	•
<b>Στοιχεία απόδοσης</b>	
Μέγιστη απόδοση σιδερώματος με υπολειμματική υγρασία 25% σε kg/ώρα	59,0
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	20000
<b>Στοιχεία ελέγχου</b>	
Σύστημα χειρισμού	Οθόνη αφής
Οθόνη αφής (προαιρετικά)	Touch-Display PRI
Ρύθμιση προγράμματος	Ρύθμιση συγκεκριμένων παραμέτρων προγράμματος
Ελάχιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	1,2
Μέγιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	4,6
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία	Απεριόριστη μεταβολής
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Τύπος θέρμανσης	Αέριο
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Θερμαντική ισχύς αερίου σε kW	22,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	1,00
Ασφάλεια σε A	16
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1110
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	2469
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1377
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1388
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	2576
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1096
Καθαρό βάρος σε kg	384
Μικτό βάρος σε kg	461
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N	3767
<b>Δεδομένα εκπομπών</b>	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	60 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	10,80

PRI 318 [G LAM]

Σιδερωτήριο, αερίου

Με περιέλιξη από ελατήρια για τέλειο φινίρισμα.



EAN: 4002516368540 / Αριθμός υλικού: 11607890 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 53318111EU

#### Χαρακτηριστικά

Πατενταρισμένη επιφάνεια διπλώματος ρούχων EasyFold

Επέκταση τραπεζιού εξαγωγής ιματισμού (προαιρετικά)

Πλάκα σιδερώματος HPC

Αυτόματο/μη αυτόματο σύστημα προστασίας χεριών

Ποδοδιακόπτης FlexControl

Επιφάνεια τροφοδοσίας

Ταινίες απομάκρυνσης ρούχων

Καλάθι ρούχων

Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού (προαιρετικά)

Κάλυμμα (προαιρετικό)

Αγαπημένο πρόγραμμα

Αναγνώριση εσφαλμένης τροφοδοσίας

Ανάρτηση αέρα

Λειτουργία παύσης

Υψηλή πίεση επαφής

Ένδειξη καθαρισμού και κερώματος πλάκας σιδερώματος (προαιρετικά)

Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης

Σετ φροντίδας APRI 319 για την πλάκα σιδερώματος που περιλαμβάνεται στο πακέτο παράδοσης

Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής

#### Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα

Ρυθμός ανακύκλωσης σε ποσοστό %

98

#### Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα

VDE

CE

DVGW αερίου

WEEE

VDE-EMC

Προστασία από εκτινασσόμενα υγρά IPX0

UKCA

Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK