

PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Στεγνωτήρια με αντλία θερμού αέρα

πληροί τα βιομηχανικά πρότυπα με απλή και ευέλικτη εγκατάσταση χωρίς αεραγωγ.



- Όγκος κάδου 120.00 l, Φορτίο 7.0 kg
- Ανοξειδωτή πρόσοψη υψηλής ποιότητας και κυψελωτός κάδος Miele
- Παραδίδεται έτοιμο για σύνδεση, συμπερ. βύσμα κεντρικής παροχής
- Εγκατάσταση με εξοικονόμηση χώρου ως κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο

A+++

EAN: 4002516382126 / Αριθμός υλικού: 11629810 / Παλαιός αριθμός υλικού: 52300001GR

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Εμπρ. φόρτ., τοποθ/νο σε κολ.
Εύρος	SmartBiz
Πρόσοψη	Λευκό λωτού
Φορτίο σε kg	7,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	120,00
Σύστημα στεγνώματος	Αντλία θερμού αέρα
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	370
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	167
Άρθρωση πόρτας	αριστερά
Ανοξειδωτος κυψελωτός κάδος	Ναι
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για οικιακή χρήση	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη ικανότητα εξάτμισης σε l/ώρα	1,68
Ειδική κατανάλωση ενέργειας σε kWh/kg	0,15
Ειδική κατανάλωση ρεύματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για υφάσματα μεικτών ινών με υπολειπόμενη υγρασία στο 40% σε kWh/kg	0,12
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά	125
Διάρκεια προγράμματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για υφάσματα μεικτών ινών με υπολειπόμενη υγρασία στο 40% σε λεπτά	99
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	15000
Διακόπτες	
Σύστημα χειρισμού	DirectSensor 7 τμημ.
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Πίνακας ελέγχου με απλό κείμενο	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Αντλία θερμού αέρα
Ηλεκτρολογική σύνδεση	220-240V~ 50HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	0,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	1,10
Ασφάλεια σε A	10
Παρέχεται με βύσμα	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	850
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	596
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	636
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	940
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	660
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	690
Καθαρό βάρος σε kg	56,5

PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Στεγνωτήρια με αντλία θερμού αέρα

πληροί τα βιομηχανικά πρότυπα με απλή και ευέλικτη εγκατάσταση χωρίς αεραγωγ.



EAN: 4002516382126 / Αριθμός υλικού: 11629810 / Παλαιός αριθμός υλικού: 52300001GR

Μικτό βάρος σε kg	60
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N	920
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	<70 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	1,79
Χαρακτηριστικά	
Αξονική ροή αέρα	•
Φίλτρο χνουδιών στην πόρτα	•
Σύστημα φίλτρου εναλλάκτη θερμότητας SmartBiz	•
PerfectDry	•
Πτερύγια κάδου SoftLift	•
Λειτουργία απαλού στεγνώματος	•
Αποστράγγιση συμπυκνωμένων υδρατμών	•
FragranceDos	•
Φωτισμός κάδου	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ενεργειακή κλάση	A+++
Κλάση απόδοσης συμπύκνωσης	A
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh	152
Επίπεδο θορύβου στο κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες φορτίο σε dB(a)	66
Διάρκεια κανονικού προγράμματος σε λεπτά	165
Πώς λειτουργεί	Συμπυκνωτής
Φορτίο σε kg	7,0
Περιέχει φθοριωμένα αέρια θερμοκηπίου	•
Ερμητικά στεγανό σύστημα	•
Ψυκτικό	R450A
Ποσότητα ψυκτικού υγρού σε kg	0,31
Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης του ψυκτικού σε kg CO ₂ e	605
Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης συσκευής σε kg CO ₂ e	188,00
Επιλογές σύνδεσης	
Οπτική διασύνδεση service	•
Πρότυπα, πιστοποιητ., σύμβολα	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•