

## APWM 900

Τμήμα φίλτρου χνουδιών - ατσάλινο

για φιλτράρισμα χνουδιών και μεγάλων σωματιδίων από τη σαπουνάδα.



- Για χρήση με πολύ λερωμένα υφάσματα
- Όγκος περίπου 70 λίτρα, ρυθμιζόμενο ύψος εγκατάστασης 0-250 mm
- Για τη σύνδεση πλυντηρίων σε βάση
- Εύκολα αφαιρούμενο, ανοξείδωτο φίλτρο χνουδιών
- Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα Ø 7,5 cm

EAN: 4002516376668 / Αριθμός υλικού: 11637370 / Παλιός αριθμός υλικού: 59510045D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια ρούχων	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•

## APWM 900

Τμήμα φίλτρου χνουδιών - ατσάλινο

για φιλτράρισμα χνουδιών και μεγάλων σωματιδίων από τη σαπουνάδα.



EAN: 4002516376668 / Αριθμός υλικού: 11637370 / Παλιός αριθμός υλικού: 59510045D

PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
<b>Κατηγορία προϊόντος</b>	
Φίλτρο χνουδιών	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	ΟΧΝΕ
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	543
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	310
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	648
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	585
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	330
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	700
Καθαρό βάρος [kg]	14,50
Μικτό βάρος σε kg	15,50