

PIB 100 [EL]

Επαγγελματικό σύστημα σιδερώματος με ατμό

Με μεγάλο δοχείο νερού για μεγάλη διάρκεια σιδερώματος και τέλεια αποτελέσματα.



- Μεγ. ωφέλ. διάρ. ζωής – σχεδιασμ. για 7.500 ώρες λειτουργ./10 έτη*
- Μεγάλος χρόνος σιδερώματος χάρη στο 4.50 l δοχείο νερού
- Κάλυμμα υψηλής ποιότητας για τέλεια αποτελέσματα
- Ομοιόμορφη κατανομή του ατμού με την πατεντ.™ κυψελ. πλάκα σιδερωμ.
- Άνετο και εύκολο στήσιμο/ αποθήκευση χάρη στο σύστημα 1-2 lift

* Τα μηχανήματά μας υπόκεινται σε εντατικές δοκιμές υπό συνθήκες εργαστηρίου. Οι πραγματικές ώρες λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συμπεριφορά κατά την πραγματική χρήση, τη συντήρηση και τη φροντίδα του μηχανήματος.

† Ευρωπαϊκή πατέντα: EP 2 233 632 B1

EAN: 4002516388258 / Αριθμός υλικού: 11673070 / Παλιός αριθμός υλικού: 53100010EP3

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Σύστημα σιδερώματος με ατμό με δυνατότητα αναδίπλωσης
Εύρος	Επαγγελματικό
Χρώμα σιδήρου	Λευκό λωτού/ανθρακίτης
Χρώμα καλύμματος επιφάνειας σιδερώματος	Ανθρακίτης
Πατενταρισμένη κυψελωτή πλάκα σιδερώματος	•
Σιδέρωμα πολλαπλών στρωμάτων	•
Ελάχιστο ελεύθερα ρυθμιζόμενο ύψος με ανυψωτικό μηχανισμό αερίου σε mm	830
Μέγιστο ελεύθερα ρυθμιζόμενο ύψος με ανυψωτικό μηχανισμό αερίου σε mm	1020
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για ξενοδοχεία και εστιατόρια	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και νοικοκυριά	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για οικιακή χρήση	•
Κατάλληλο για χειρουργεία και οδοντιατρεία	•
Κατάλληλο για τον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων	•
Κατάλληλο για σαλέ και συγκροτήματα διακοπών	•
Κατάλληλο για εγκαταστάσεις κρατικής περιθάλψης	•
Στοιχεία απόδοσης	
Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Πίεση ατμού σε bar	4,0
Ποσότητα ατμού σε g/min	100
Κάθετος ατμός	•
Ατμός από βαθμίδα θερμοκρασίας	2
Ριπή ατμού σε bar	4,0
Διαρκής ατμός σε bar	4,0
Λειτουργία με νερό βρύσης	•
Όγκος δοχείου νερού σε l	4,50
Αφαιρούμενο δοχείο νερού	•
Το δοχείο νερού μπορεί να αναπληρωθεί οποιαδήποτε στιγμή	•
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	7500
Στοιχεία ελέγχου	
Τύπος χειρισμού	Οθόνη αφής
Οθόνη	Προβολή απλού κειμένου 1°γραμμής
3 ρυθμίσεις σιδερώματος	3
Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανεμιστήρα	•
Καθοδηγούμενη θέση σε λειτουργία	•

PIB 100 [EL]

Επαγγελματικό σύστημα σιδερώματος με ατμό

Με μεγάλο δοχείο νερού για μεγάλη διάρκεια σιδερώματος και τέλεια αποτελέσματα.



EAN: 4002516388258 / Αριθμός υλικού: 11673070 /

Παλιός αριθμός υλικού: 53100010EP3

Καθοδηγούμενη αφαλάτωση	•
Αυτόματη αφαλάτωση	•
Αυτόματο ξέβγαλμα	•
Επιλογή γλώσσας οθόνης	•
Πίνακας ελέγχου με ευνότητα σύμβολα	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	1N AC 220-240V 50/60HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	2,15
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,20
Ασφάλεια σε A	10
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	970
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	470
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	1510
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm, διπλωμένο	1280
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm, διπλωμένο	470
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm, διπλωμένο	402
Μέγιστο πλάτος επιφάνειας σιδερώματος σε mm	405
Μέγιστο μήκος επιφάνειας σιδερώματος σε mm	1190
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	450,00
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	500,00
Καθαρό βάρος σε kg	29,00
Μικτό βάρος σε kg	33,30
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m ²	350
Δεδομένα εκπομπών	
Στάθμη ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	53 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	7,92
Χαρακτηριστικά	
Ενεργή επιφάνεια σιδερώματος (λειτουργία διόγκωσης και αναρρόφησης)	•
Βαθμίδες δεύτερης τουρμπίνας	•
Διατίθεται η επιλογή αντικολλητικής πλάκας σιδερώματος	•
Πατενταρισμένο σύστημα 1-2 lift	•
Ροδάκια που δεν χαράζουν το δάπεδο	•
Επιφ. σιδερώμ. με ComfortZone	•
Αποθηκευτικός χώρος για το σίδερο	•
Χώρος φύλαξης για το καλώδιο σύνδεσης τροφοδοσίας και τα εξαρτήματα	•
Λειτουργία CoolDown	•
Λειτουργία Auto-Off	•
Επαγγελματικό κάλυμμα επιφάνειας σιδερώματος	•
Στήριγμα σωλήνα ατμού	•
Δοκιμαστικές ταινίες για τη μέτρηση της σκληρότητας του νερού	•
Μπόιλερ νερού με επίστρωση αδαμαντοειδούς άνθρακα	•
Διατίθεται η επιλογή steamer	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ρυθμός ανακύκλωσης σε ποσοστό %	94
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
WEEE	•

PIB 100 [EL]

Επαγγελματικό σύστημα σιδερώματος με ατμό

Με μεγάλο δοχείο νερού για μεγάλη διάρκεια σιδερώματος και τέλεια αποτελέσματα.



EAN: 4002516388258 / Αριθμός υλικού: 11673070 /

Παλιός αριθμός υλικού: 53100010EP3

Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK

•