

PDR 518 ROP [EL]

Επαγγελματικό στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, ηλεκτρικά θερμαινόμενο με χειρισμό υπολειπόμενης υγρασίας M Select ROP για τέλειο στέγνωμα.



- Χωρητικότητα κάδου 325.00 l, μέγεθος φορτίου 13.0 kg – 18.0 kg
- Μοναδική, απαλή φροντίδα υφασμάτων – κυψελωτός κάδος
- Ανώτερη ενεργειακή απόδοση χάρη στο σύστημα Air Recycling
- Στέγνωμα όλων των υφασμάτων με ακρίβεια – PerfectDry
- Σύνδεση για το μέλλον με τη χρήση LAN και WiFi

EAN: 4002516408680 / Αριθμός υλικού: 11717860 / Παλαιός αριθμός υλικού: 52518006EU

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Εμπρόσθια φόρτωση
Εύρος	Επιδόσεις
Πρόσοψη	Σκούρο γκρι
Χρώμα πρόσοψης	Ανοξείδωτος χάλυβας
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:25	13,0
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:18	18,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	325,00
Σύστημα στεγνώματος	Εξαγόμενος αέρας
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	520
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	αριστερά
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας	•
Ανοξείδωτος κυψελωτός κάδος	Ναι
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για ιατρεία και οδοντιατρεία	•
Κατάλληλο για τον κλάδο των πετροχημικών	•
Κατάλληλο για τον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων	•
Κατάλληλο για θεματικά πάρκα και συγκροτήματα διακοπών	•
Κατάλληλο για εγκαταστάσεις κρατικής περίθαλψης	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη ικανότητα εξάτμισης σε l/ώρα	18,2
Ειδική κατανάλωση ενέργειας σε kWh/kg	0,53
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά	24
Διάρκεια ζωής σε κύκλους στεγνώματος	40000
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	M Select Benchmark
Δυνατότητα προγραμματισμού	Ρύθμιση συγκεκριμένων παραμέτρων
Διασύνδεση χρήστη	Ελεγχόμενη υπολειπόμενη υγρασία
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Πίνακας ελέγχου με ευνόητα σύμβολα	•

PDR 518 ROP [EL]

Επαγγελματικό στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, ηλεκτρικά θερμαινόμενο με χειρισμό υπολειπόμενης υγρασίας M Select ROP για τέλειο στέγνωμα.



EAN: 4002516408680 / Αριθμός υλικού: 11717860 / Παλαιός αριθμός υλικού: 52518006EU

Βασική ηλεκτρική παροχή

Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50/60HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	18,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	18,60
Ασφάλεια σε A	35

Διαστάσεις και βάρος στεγνωτηρίου

Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1400
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	906
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1035
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1526
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	1090
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1125
Καθαρό βάρος σε kg	173,5
Μικτό βάρος σε kg	187
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N	1967

Δεδομένα εκπομπών

Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	50 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	4,50

Χαρακτηριστικά

Έξυπνη αντιστροφή κάδου	•
Αξονική ροή αέρα	•
Φίλτρο χνουδιών μεγάλης επιφάνειας	•
PerfectDry	•
Πτερύγια κάδου SoftLift	•
AirRecycling	•
Θύρα επικοινωνίας	•
Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•

Επιλογές σύνδεσης

Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Διακοπή λειτουργίας κυκλώματος λόγω φορτίου αιχμής / διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
WiFi	•
Connector Box	•
Μονάδα LAN (προαιρετικά)	•

Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασσόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
UKCA	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•