

## PDR 522 ROP [G]

Επαγγελματικό στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, θερμαινόμενο με αέριο με χειρισμό υπολειπόμενης υγρασίας M Select ROP για τέλειο στέγνωμα.



- Χωρητικότητα κάδου 400.00 l , μέγεθος φορτίου 16.0 kg – 22.0 kg
- Μοναδική, απαλή φροντίδα υφασμάτων – κυψελωτός κάδος
- Ανώτερη ενεργειακή απόδοση χάρη στο σύστημα Air Recycling
- Στέγνωμα όλων των υφασμάτων με ακρίβεια – PerfectDry
- Σύνδεση για το μέλλον με τη χρήση LAN και WiFi

EAN: 4002516408789 / Αριθμός υλικού: 11717960 / Παλιός αριθμός υλικού: 52522006EU

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Εμπρόσθια φόρτωση
Εύρος	Απόδοση
Πρόσωση	Σκούρο γκρι
Χρώμα πρόσωσης	Ανοξείδωτος χάλυβας
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:25	16,0
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:18	22,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	400,00
Σύστημα στεγνώματος	Εξαγόμενος αέρας
Ανοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	520
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	αριστερά
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας	•
Ανοξείδωτος κυψελωτός κάδος	Ναι
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για ιπποφορβεία, κέντρα ιππασίας και στάβλους	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για θεματικά πάρκα και συγκροτήματα διακοπών	•
Κατάλληλο για εγκαταστάσεις κρατικής περιθαλψής	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη ικανότητα εξάτμισης σε l/ώρα	21,10
Ειδική κατανάλωση ενέργειας σε kWh/kg	0,55
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά	25
Διάρκεια ζωής σε κύκλους στεγνώματος	40000
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	M Select Benchmark
Δυνατότητα προγραμματισμού	Ρύθμιση συγκεκριμένων παραμέτρων
Διασύνδεση χρήστη	Ελεγχόμενη υπολειπόμενη υγρασία
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Πίνακας ελέγχου με ευνότητα σύμβολα	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Αέριο
Ηλεκτρολογική σύνδεση	1N AC 230V 50HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	0,00

## PDR 522 ROP [G]

Επαγγελματικό στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, θερμαινόμενο με αέριο με χειρισμό υπολειπόμενης υγρασίας M Select ROP για τέλειο στέγνωμα.



EAN: 4002516408789 / Αριθμός υλικού: 11717960 / Παλιός αριθμός υλικού: 52522006EU

Θερμαντική ισχύς αερίου σε kW	21,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	1,00
Ασφάλεια σε A	10
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1400
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	906
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1162
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1526
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	1090
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1254
Καθαρό βάρος σε kg	203,9
Μικτό βάρος σε kg	218
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m <sup>2</sup>	2324
<b>Δεδομένα εκπομπών</b>	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	62 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	2,60
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
Έξυπνη αντιστροφή κάδου	•
Αξονική ροή αέρα	•
Φίλτρο χνουδιών μεγάλης επιφάνειας	•
PerfectDry	•
Πτερύγια κάδου SoftLift	•
AirRecycling	•
Θύρα επικοινωνίας	•
Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
<b>Επιλογές σύνδεσης</b>	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
Στεγνωτήριο με σύνδεση WiFi	•
Connector Box	•
Μονάδα LAN (προαιρετικά)	•
<b>Χωρητικότητα</b>	
Πανιά καθαρισμού, 22 g [αριθμός]	364
Θερινές κουβέρτες για άλογα [αριθμός]	3
<b>Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4	•
DVGW αερίου	•
WEEE	•
UKCA	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•