

## PDR 528 ROP [G]

Επαγγελματικό στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, θερμαινόμενο με αέριο με χειρισμό υπολειπόμενης υγρασίας M Select ROP για τέλειο στέγνωμα.



- Χωρητικότητα κάδου 500.00 l , μέγεθος φορτίου 20.0 kg – 28.0 kg
- Ανώτερη ενεργειακή απόδοση χάρη στο σύστημα Air Recycling
- Μοναδική, απαλή φροντίδα υφασμάτων – κυψελωτός κάδος
- Στέγνωμα όλων των υφασμάτων με ακρίβεια – PerfectDry
- Σύνδεση για το μέλλον με τη χρήση LAN και WiFi

EAN: 4002516409373 / Αριθμός υλικού: 11718600 / Παλιός αριθμός υλικού: 52528003EU

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Εμπρόσθια φόρτωση
Εύρος	Απόδοση
Πρόσοψη	Σκούρο γκρι
Χρώμα πρόσοψης	Ανοξειδωτος χάλυβας
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:25	20,0
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:18	28,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	500,00
Σύστημα στεγνώματος	Εξαγόμενος αέρας
Ανοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	520
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	αριστερά
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας	•
Ανοξειδωτος κυψελωτός κάδος	Ναι
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για ιπποφορβεία, κέντρα ιππασίας και στάβλους	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για θεματικά πάρκα και συγκροτήματα διακοπών	•
Κατάλληλο για εγκαταστάσεις κρατικής περιθαλψης	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη ικανότητα εξάτμισης σε l/ώρα	28,30
Ειδική κατανάλωση ενέργειας σε kWh/kg	0,55
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά	23
Διάρκεια ζωής σε κύκλους στεγνώματος	40000
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	M Select Benchmark
Δυνατότητα προγραμματισμού	Ρύθμιση συγκεκριμένων παραμέτρων
Διασύνδεση χρήστη	Ελεγχόμενη υπολειπόμενη υγρασία
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Πίνακας ελέγχου με ευνότητα σύμβολα	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Αέριο
Ηλεκτρολογική σύνδεση	1N AC 230V 50HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	0,00
Θερμαντική ισχύς αερίου σε kW	30,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	1,20

## PDR 528 ROP [G]

Επαγγελματικό στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, θερμαινόμενο με αέριο με χειρισμό υπολειπόμενης υγρασίας M Select ROP για τέλειο στέγνωμα.



EAN: 4002516409373 / Αριθμός υλικού: 11718600 / Παλιός αριθμός υλικού: 52528003EU

Ασφάλεια σε A	10
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1640
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	1206
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1019
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1766
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	1390
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1108
Καθαρό βάρος σε kg	246,3
Μικτό βάρος σε kg	261
Μέγιστο φορτίο daπέδου σε N/m <sup>2</sup>	2828
<b>Δεδομένα εκπομπών</b>	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	58 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	3,30
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
Έξυπνη αντιστροφή κάδου	•
Αξονική ροή αέρα	•
Φίλτρο χνουδιών μεγάλης επιφάνειας	•
PerfectDry	•
Πτερύγια κάδου SoftLift	•
AirRecycling	•
Θύρα επικοινωνίας	•
Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
<b>Επιλογές σύνδεσης</b>	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
Στεγνωτήριο με σύνδεση WiFi	•
Connector Box	•
Μονάδα LAN (προαιρετικά)	•
<b>Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασσόμενα υγρά IPX4	•
DVGW αερίου	•
WEEE	•
UKCA	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•