

Accessories washing machines, dryers, mangles
 Δοσομετρικές αντλίες διαφράγματος
 με έλεγχο δοσομέτρησης για τέσσερα υγρά απορρυπαντικά.



- Κατάλληλο για πλυντήρια ρούχων Miele Professional > 12 kg
- Μέγιστη απόδοση άντλησης και ελάχιστη συντήρηση
- Ιδανικό για χρήση με χημικά υλικά καθαρισμού Miele ProCare Tex
- Χρησιμοποι/ται με σωλήνες αναρρ/ης για κάνιστρα διαφ/κού μεγέθους
- Προστίθενται επιλογέας προγρ/τος και σύστημα συναγερού για κενό

EAN: 4002516414407 / Αριθμός υλικού: 11733320 /
 Παλαιός αριθμός υλικού: 59510047SER

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια ρούχων	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
Κατηγορία προϊόντος	
Σύστημα δοσομέτρησης	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Πλαστικά
Χρώμα	Μαύρο/λευκό
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	285
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	730
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	190
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	290
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	395
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	785
Καθαρό βάρος [kg]	9,78
Μικτό βάρος σε kg	11,05