

Accessories washing machines, dryers, mangles  
 Δοσομετρικές αντλίες διαφράγματος  
 με έλεγχο δοσομέτρησης για πέντε υγρά απορρυπαντικά.



- Κατάλληλο για πλυντήρια ρούχων Miele Professional > 12 kg
- Μέγιστη απόδοση άντλησης και ελάχιστη συντήρηση
- Ιδανικό για χρήση με χημικά υλικά καθαρισμού Miele ProCare Tex
- Χρησιμοποιείται με σωλήνες αναρρ/ης για κάνιστρα διαφ/κού μεγέθους
- Προστίθενται επιλογέας προγρα/τος και σύστημα συναγερμού για κενό

EAN: 4002516419327 / Αριθμός υλικού: 11733350 /  
 Παλιός αριθμός υλικού: 59510048SER

<b>Ταξινόμηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια ρούχων	•
<b>Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος</b>	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
<b>Κατηγορία προϊόντος</b>	
Σύστημα δοσομέτρησης	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Πλαστικά
Χρώμα	Μαύρο/λευκό
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	285
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	910
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	190
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	295
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	395
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1100
Καθαρό βάρος [kg]	12,00
Μικτό βάρος σε kg	13,85