

## APWM 048

Δοσομετρικές αντλίες διαφράγματος

με έλεγχο δοσομέτρησης για πέντε υγρά απορρυπαντικά.



- Κατάλληλο για πλυντήρια ρούχων Miele Professional 12 kg και άνω
- Μέγιστη απόδοση άντλησης και ελάχιστη συντήρηση
- Ιδανικό για χρήση με τα προϊόντα φροντίδας Miele ProCare Tex
- Συμπερ. εύκαμπτος σωλήνας 25 m, καλώδιο τροφοδοσίας 5 m
- Προστίθενται επιλογέας προγρα/τος και σύστημα συναγεμμού για κενό

EAN: 4002516419327 / Αριθμός υλικού: 11733350 /  
Παλαιός αριθμός υλικού: 59510048SER

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια ρούχων	•
<b>Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος</b>	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PWM 927	•
PWM 935	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Σύστημα δοσομέτρησης	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Πλαστικά
Χρώμα	Μαύρο/λευκό
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	285
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	910
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	190
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	295
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	395
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1100
Καθαρό βάρος [kg]	12,00
Μικτό βάρος σε kg	13,85