

## PRI 210 [EL STW AB]

Σιδερωτήριο, ηλεκτρικό

Με τα πιο πρόσφατα χειριστήρια και ευέλικτο ύψος εργασίας.



- Χωρητικότητα 30.0 kg/h\*, διάμετρος κυλίνδρου 210 mm, πλάτος κυλίνδρου 1000 mm
- Ιδανική εργονομία – ρυθμιζόμενο ύψος με προαιρετική βάση
- Υπερσύγχρονα χειριστήρια – Οθόνη αφής
- Επιλογή των σημαντικότερων ρυθμίσεων – αγαπημένα προγράμματα
- Τέλεια απόδοση κυλινδ. σιδερωτηρίου – ευέλικτη πλάκα σιδερώματος

\* Με υπολειπόμενη υγρασία 15% – δεδομένα απόδοσης κατά DIN 11902: Η ικανότητα σιδερώματος που μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες, όπως π.χ. τον τύπο ιματισμού και την εμπειρία του χειριστή.

EAN: 4002516422242 / Αριθμός υλικού: 11741260 / Παλιός αριθμός υλικού: 53210004EU

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Ακάθαρτη και καθαρή πλευρά ιματισμού μπροστά
Μπορεί να εγκατασταθεί σε τοίχο	•
Εύρος	Επαγγελματικό
Εξωτερικό περίβλημα	Σκούρο γκρι
Διάμετρος κυλίνδρου σε mm	210
Πλάτος εργασίας σε mm	1000
Υλικό πλάκας σιδερώματος	Αλουμίνιο
Επένδυση	Ατσαλόσυρμα
Κάλυμμα σιδερωτηρίου	Τσόχα με ίνες ARAMID
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για χρήση σε υπεράκτιες πλατφόρμες	•
Κατάλληλο για χρήση σε πλοία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Κατάλληλο για οικιακή χρήση	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη απόδοση σιδερώματος με υπολειμματική υγρασία 15% σε kg/ώρα	30,0
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	20000
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	Οθόνη αφής
Οθόνη αφής (προαιρετικά)	Touch-Display PRI
Ρύθμιση προγράμματος	Ρύθμιση συγκεκριμένων παραμέτρων προγράμματος
Ελάχιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	1,5
Μέγιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	4,0
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία	Απεριόριστη μεταβολής
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50-60HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	4,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	5,00
Ασφάλεια σε A	16
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1032
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	1579
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	476
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1374
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	1763
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	660
Καθαρό βάρος σε kg	122
Μικτό βάρος σε kg	136
Μέγιστο φορτίο διαπέδου σε N	1220

## PRI 210 [EL STW AB]

Σιδερωτήριο, ηλεκτρικό

Με τα πιο πρόσφατα χειριστήρια και ευέλικτο ύψος εργασίας.



EAN: 4002516422242 / Αριθμός υλικού: 11741260 / Παλιός αριθμός υλικού: 53210004EU

### Δεδομένα εκπομπών

Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	<70 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	4,50

### Χαρακτηριστικά

Αυτόματο σύστημα προστασίας χεριών	•
Ποδοδιακόπτης FlexControl	•
Ράβδος αερισμού	•
Σανίδα τροφοδοσίας	•
Ταινίες απομάκρυνσης ρούχων	•
Καλάθι ρούχων (προαιρετικό)	•
Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού	•
Αγαπημένο πρόγραμμα	•
Αναγνώριση εσφαλμένης τροφοδοσίας	•
Ανάρτηση αέρα	•
Λειτουργία παύσης	•
Υψηλή πίεση επαφής	•
Ένδειξη καθαρισμού και κερώματος πλάκας σιδερώματος (προαιρετικά)	•
Βάση (προαιρετικά)	•
Επιλογή για σιδέρωμα από καθιστή θέση	•
Σετ φροντίδας APRI 319 για την πλάκα σιδερώματος που περιλαμβάνεται στο πακέτο παράδοσης	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
<b>Επιλογές σύνδεσης</b>	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας	•
<b>Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα</b>	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Προστασία από εκτινασσόμενα υγρά IPX0	•
UKCA	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•