

PRI 217 [EL STW FLT]

Σιδερωτήριο, ηλεκτρικό

Με τον πιο πρόσφ. χειρ., επένδ. από εύκαμ. ατσαλόσυρμα και ευέλ. τροφ. ρούχων.



- Χωρητικότητας 60.0 kg/h*, διάμετρος κυλίνδρου 250 mm, πλάτος κυλίνδρου 1660 mm
- Εύκολα ρυθμιζόμενο – ευέλικτη επαναφορά
- Ιδανική εργονομία – ρυθμιζόμενο ύψος με προαιρετική βάση
- Υπερσύγχρονα χειριστήρια – Οθόνη αφής
- Τέλεια απόδοση κυλινδ. σιδερωτηρίου – ευέλικτη πλάκα σιδερώματος

* Με υπολειπόμενη υγρασία 25% – δεδομένα απόδοσης κατά DIN 11902: Η ικανότητα σιδερώματος που μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες, όπως π.χ. τον τύπο ιματισμού και την εμπειρία του χειριστή.


EAN: 4002516423034 / Αριθμός υλικού: 11744750 / Παλιός αριθμός υλικού: 53217010EU

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Πλευρά ακάθαρτου ιματισμού μπροστά, πλευρά καθαρού ιματισμού πίσω
Μπορεί να εγκατασταθεί σε τοίχο	•
Εύρος	Επαγγελματικό
Εξωτερικό περίβλημα	Σκούρο γκρι
Διάμετρος κυλίνδρου σε mm	250
Πλάτος εργασίας σε mm	1660
Υλικό πλάκας σιδερώματος	Αλουμίνιο
Επένδυση	Ατσαλόσυρμα
Κάλυμμα σιδερωτηρίου	Τσόχα με ίνες ARAMID
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για χρήση σε υπεράκτιες πλατφόρμες	•
Κατάλληλο για χρήση σε πλοία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη απόδοση σιδερώματος με υπολειμματική υγρασία 25% σε kg/ώρα	60,0
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	20000
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	Οθόνη αφής
Οθόνη αφής (προαιρετικά)	Touch-Display PRI
Ρύθμιση προγράμματος	Ρύθμιση συγκεκριμένων παραμέτρων προγράμματος
Ελάχιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	1,5
Μέγιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	4,5
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία	Απεριόριστη μεταβολής
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50-60HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	11,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	11,60
Ασφάλεια σε A	25
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1110
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	2238
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	650
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1414
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	2400
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	860
Καθαρό βάρος σε kg	189
Μικτό βάρος σε kg	214

PRI 217 [EL STW FLT]

Σιδερωτήριο, ηλεκτρικό

Με τον πιο πρόσφ. χειρ., επένδ. από εύκαμ. ατσαλόσυρμα και ευέλ. τροφ. ρούχων.



EAN: 4002516423034 / Αριθμός υλικού: 11744750 / Παλιός αριθμός υλικού: 53217010EU

Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N	1890
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	<70 dB(A) re 20 µPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	11,00
Χαρακτηριστικά	
Αυτόματο σύστημα προστασίας χεριών	•
Ποδοδιακόπτης FlexControl	•
Σανίδα τροφοδοσίας	•
Ταινίες απομάκρυνσης ρούχων	•
Καλάθι ρούχων	•
Ευέλικτη εισαγωγή ρούχων	•
Αγαπημένο πρόγραμμα	•
Αναγνώριση εσφαλμένης τροφοδοσίας	•
Ανάρτηση αέρα	•
Λειτουργία παύσης	•
Υψηλή πίεση επαφής	•
Ένδειξη καθαρισμού και κερώματος πλάκας σιδερώματος (προαιρετικά)	•
Βάση (προαιρετικά)	•
Επιλογή για σιδέρωμα από καθιστή θέση	•
Σετ φροντίδας APRI 319 για την πλάκα σιδερώματος που περιλαμβάνεται στο πακέτο παράδοσης	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Επιλογές σύνδεσης	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας	•
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Προστασία από εκτινασσόμενα υγρά IPX0	•
UKCA	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•