


APCL 063

Κρεμάστρα παλτών

με 4 ροδάκια, συμπαγή λάστιχα και κλείδωμα.



- Πλήρως αποσπώμενη κατασκευή από χάλυβα
- Επιχρωμιωμένη ράγα στήριξης


EAN: 4002516423829 / Αριθμός υλικού: 11747750 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 59590063EU

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια ρούχων	•
Στεγνωτήρια	•
Σιδερωτήρια	•
Συστήματα σιδερώματος	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
PRI 318	•
PRI 418	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
D 500-1750	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•

APCL 063

Κρεμάστρα παλτών

με 4 ροδάκια, συμπαγή λάστιχα και κλείδωμα.



EAN: 4002516423829 / Αριθμός υλικού: 11747750 /

Παλιός αριθμός υλικού: 59590063EU

PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•

APCL 063

Κρεμάστρα παλτών

με 4 ροδάκια, συμπαγή λάστιχα και κλείδωμα.

EAN: 4002516423829 / Αριθμός υλικού: 11747750 /

Παλιός αριθμός υλικού: 59590063EU

PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•

APCL 063

Κρεμάστρα παλτών

με 4 ροδάκια, συμπαγή λάστιχα και κλείδωμα.


EAN: 4002516423829 / Αριθμός υλικού: 11747750 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 59590063EU

PWM 907	•
PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 300 SmartBiz	•
PWM 300 SmartBiz	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PWM 927	•
PWM 935	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 511	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•
PDR 922	•
PDR 528	•
PDR 928	•
PDR 544	•
PDR 944	•
PIB 100	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Σύστημα αποθήκευσης/μεταφοράς	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	ΟΧΝΕ
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	1600
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	1500
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	620
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1600
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	1500
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	620

APCL 063

Κρεμάστρα παλτών

με 4 ροδάκια, συμπαγή λάστιχα και κλείδωμα.



EAN: 4002516423829 / Αριθμός υλικού: 11747750 /

Παλιός αριθμός υλικού: 59590063EU

Καθαρό βάρος [kg]

10,00

Μικτό βάρος σε kg

10,00