

APCL 065

Μικρή κρεμάστρα σιδερωτηρίου

για κρέμασμα και μεταφορά σιδερωμένων ρούχων.



- Συμπαγή λάστιχα με τέσσερα περιστροφικά ροδάκια με κλειδώμα
- Υψηλή ποιότητα – σταθερή κυλινδρική κατασκευή από χάλυβα
- Με ξύλινες σανίδες με κάλυψη από πλαστικό

EAN: 4002516423843 / Αριθμός υλικού: 11747830 / Παλιός αριθμός υλικού: 59590065EU

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια ρούχων	•
Στεγνωτήρια	•
Σιδερωτήρια	•
Συστήματα σιδερώματος	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
PRI 318	•
PRI 418	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
D 500-1750	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•

APCL 065

Μικρή κρεμάστρα σιδερωτηρίου
για κρέμασμα και μεταφορά σιδερωμένων ρούχων.



EAN: 4002516423843 / Αριθμός υλικού: 11747830 / Παλιός αριθμός υλικού: 59590065EU

PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•

APCL 065

Μικρή κρεμάστρα σιδερωτηρίου
για κρέμασμα και μεταφορά σιδερωμένων ρούχων.

EAN: 4002516423843 / Αριθμός υλικού: 11747830 / Παλιός αριθμός υλικού: 59590065EU

PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 300 SmartBiz	•
PWM 300 SmartBiz	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•

APCL 065

Μικρή κρεμάστρα σιδερωτηρίου
για κρέμασμα και μεταφορά σιδερωμένων ρούχων.



EAN: 4002516423843 / Αριθμός υλικού: 11747830 / Παλιός αριθμός υλικού: 59590065EU

PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•
PDR 922	•
PDR 528	•
PDR 928	•
PDR 544	•
PDR 944	•
PIB 100	•
Κατηγορία προϊόντος	
Σύστημα αποθήκευσης/μεταφοράς	•
Τραπέζι/εξαρτήματα τραπεζιού	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	OHNE
Υλικό	Χάλυβας, επένδυση ξύλου
Χρώμα	Σκούρο γκρι
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	1000
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	1000
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	500
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1000
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	1000
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	500
Καθαρό βάρος [kg]	7,00
Μικτό βάρος σε kg	7,00