

APCL 078

Ατσάλινο ράφι, πρόσθετο τμήμα, γαλβανισμένο  
κατάλληλο για μονάδα βάσης STG.



- Με έξι ράφια για άριστη αποθήκευση \*
- Αποσυναρμολογείται τελείως

\* Στο σχήμα φαίνονται 1 βασικό εξάρτημα και 2 πρόσθετα εξαρτήματα

EAN: 4002516423973 / Αριθμός υλικού: 11748130 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 59590078EU

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια ρούχων	•
Στεγνωτήρια	•
Σιδερωτήρια	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
PRI 318	•
PRI 418	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
D 500-1750	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•

APCL 078

Ατσάλινο ράφι, πρόσθετο τμήμα, γαλβανισμένο  
κατάλληλο για μονάδα βάσης STG.



EAN: 4002516423973 / Αριθμός υλικού: 11748130 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 59590078EU

PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PT 9136	•

APCL 078

Ατσάλινο ράφι, πρόσθετο τμήμα, γαλβανισμένο  
κατάλληλο για μονάδα βάσης STG.

EAN: 4002516423973 / Αριθμός υλικού: 11748130 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 59590078EU

PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•

APCL 078

Ατσάλινο ράφι, πρόσθετο τμήμα, γαλβανισμένο  
κατάλληλο για μονάδα βάσης STG.

EAN: 4002516423973 / Αριθμός υλικού: 11748130 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 59590078EU

PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 300 SmartBiz	•
PWM 300 SmartBiz	•
PWM 1108 SmartBiz	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PWM 927	•
PWM 935	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 511	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•
PDR 922	•
PDR 528	•
PDR 928	•
PDR 544	•
PDR 944	•
PIB 100	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Σύστημα αποθήκευσης/μεταφοράς	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	ΟΧΝΕ
Υλικό	Γαλβανισμένο φύλλο χάλυβα
Χρώμα	Ασημί
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	1850
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	500
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	1000
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1850
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	500
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1000

APCL 078

Ατσάλινο ράφι, πρόσθετο τμήμα, γαλβανισμένο  
κατάλληλο για μονάδα βάσης STG.



EAN: 4002516423973 / Αριθμός υλικού: 11748130 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 59590078EU

Καθαρό βάρος [kg]

43,00

Μικτό βάρος σε kg

43,00