

## PT 8303 SL [PTB Plus EL VZS]

Στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, γαλβανισμένα πλαιϊνά, ηλεκτρικά θερμαινόμενο  
Στον σχεδιασμό SlimLine, με ρύθμιση υπολειπ. υγρασίας για τέλειο στέγνωμα.



- Όγκος κάδου 300.00 l, Φορτίο??
- Πολύ εύκολη εγκατάσταση – πλάτος μόνο 711 mm
- Εύκολη μετακίνηση – άμεση πρόσβαση από το κάτω μέρος
- Πολύ σύντομοι κύκλοι χάρη στη διαγώνια ροή αέρα
- Στέγνωμα όλων των υφασμάτων με ακρίβεια – PerfectDry

EAN: 4002516431329 / Αριθμός υλικού: 11772710 / Παλιός αριθμός υλικού: 52830311D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	SlimLine
Εύρος	Επαγγελματικό
Πρόσοψη	Σκούρο γκρι
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:25	12,0
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:20	15,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	300,00
Σύστημα στεγνώματος	Εξαγόμενος αέρας
Ανοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	520
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	αριστερά
Ανοξείδωτος κάδος	•
Ανοξείδωτος κυψελωτός κάδος	Όχι
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη ικανότητα εξάτμισης σε l/ώρα	11,50
Ειδική κατανάλωση ενέργειας σε kWh/kg	0,59
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά	33
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	Profitronic B Plus
Δυνατότητα προγραμματισμού	Ρύθμιση συγκεκριμένων παραμέτρων
Διασύνδεση χρήστη	Ελεγχόμενη υπολειπόμεν. υγρασία
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Πίνακας ελέγχου με απλό κείμενο	•
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Κανονικά/προσαρμ. προγράμματα	
Βασικά προγράμματα	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 380-415V 50HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	12,20-14,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	13,60-15,20
Ασφάλεια σε A	25
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1800
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	711
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1089
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1810

## PT 8303 SL [PTB Plus EL VZS]

Στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, γαλβανισμένα πλαιϊνά, ηλεκτρικά θερμαινόμενο  
Στον σχεδιασμό SlimLine, με ρύθμιση υπολειπ. υγρασίας για τέλειο στέγνωμα.



EAN: 4002516431329 / Αριθμός υλικού: 11772710 / Παλιός αριθμός υλικού: 52830311D

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	800
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	1180
Καθαρό βάρος σε kg	139,0
Μικό βάρος σε kg	159
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N	1584
<b>Δεδομένα εκπομπών</b>	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	<70 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	1,70
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
Έξυπνη αντιστροφή κάδου	•
Φίλτρο χνουδιών μεγάλης επιφάνειας	•
PerfectDry	•
Πτερύγια κάδου SoftLift	•
Λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας	•
Βυθιζόμενη βάση	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
<b>Επιλογές σύνδεσης</b>	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Σειριακή διασύνδεση RS 232 (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
<b>Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα</b>	
CE	•
VDE	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασσόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•