

PT 8303 SL [PTB Plus EL IGS]

Στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, πλαϊνά σε iron grey, ηλεκτρικό

Στον σχεδιασμό SlimLine, με ρύθμιση υπολειπ. υγρασίας για τέλειο στέγνωμα.



- Όγκος κάδου 300.00 l, Φορτίο 15.0 kg
- Πολύ εύκολη εγκατάσταση – πλάτος μόνο 711 mm
- Εύκολη μετακίνηση – άμεση πρόσβαση από το κάτω μέρος
- Πολύ σύντομοι κύκλοι χάρη στη διαγώνια ροή αέρα
- Στέγνωμα όλων των υφασμάτων με ακρίβεια – PerfectDry

EAN: 4002516431343 / Αριθμός υλικού: 11772730 / Παλαιός αριθμός υλικού: 52830302D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	SlimLine
Εύρος	Επαγγελματικό
Πρόσοψη	Σκούρο γκρι
Φορτίο σε kg	15,0
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:25	12,0
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:20	15,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	300,00
Σύστημα στεγνώματος	Εξαγόμενος αέρας
Ανοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	520
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	αριστερά
Ανοξείδωτος κάδος	•
Ανοξείδωτος κυβελωτός κάδος	Όχι
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη ικανότητα εξάτμισης σε l/ώρα	11,50
Ειδική κατανάλωση ενέργειας σε kWh/kg	0,59
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά	33
Διακόπτες	
Σύστημα χειρισμού	Profitronic B Plus
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Πίνακας ελέγχου με απλό κείμενο	•
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Κανονικά/προσάρμ. προγράμματα	
Βασικά προγράμματα	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 380-415V 50HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	12,20-14,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	13,60-15,20
Ασφάλεια σε A	25
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1800
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	711
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1089
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1810
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	800
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1180

PT 8303 SL [PTB Plus EL IGS]

Στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, πλαϊνά σε iron grey, ηλεκτρικό

Στον σχεδιασμό SlimLine, με ρύθμιση υπολειπ. υγρασίας για τέλειο στέγνωμα.



EAN: 4002516431343 / Αριθμός υλικού: 11772730 / Παλαιός αριθμός υλικού: 52830302D

Καθαρό βάρος σε kg	139,0
Μικτό βάρος σε kg	159
Μέγιστο φορτίο διαπέδου σε N	1584
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	<70 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	1,70
Χαρακτηριστικά	
Έξυπνη αντιστροφή κάδου	•
Φίλτρο χνουδιών μεγάλης επιφάνειας	•
PerfectDry	•
Πτερύγια κάδου SoftLift	•
Λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας	•
Βυθιζόμενη βάση	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Επιλογές σύνδεσης	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Σειριακή διασύνδεση RS 232 (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
Πρότυπα, πιστοποίηση, σύμβολα	
CE	•
VDE	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•