

PWM 916 [EL DV DD WP]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο με συρτάρι απορρυπαντικού, βάση ζύγισης, M Touch Pro Plus – ελεύθερα προγρ/νο.



- Όγκος κάδου 140 l, φορτίο 16.0 kg
- Κορυφή σε καθαρισμό και κατανάλωση – πρωτοποριακή τεχν/γία Miele
- Βέλτιστος χειρισμός με την έγχρωμη οθόνη αφής – M Touch Pro Plus
- Απλός και ασφαλής χειρισμός χάρη στο αυτόματο κλείδωμα πόρτας
- Σύνδεση για το μέλλον με τη χρήση LAN και WiFi

EAN: 4002516433439 / Αριθμός υλικού: 11776200 / Παλιός αριθμός υλικού: 51916013EU

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Εμπρόσθια φόρτωση
Εύρος	Performance Plus
Πρόσοψη	Ανοξειδωτος χάλυβας
Χρώμα πίνακα ελέγχου	Ανοξειδωτος χάλυβας
Μέγιστο μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:9 σε kg	16,0
Αναλογία φορτίου	1:9
Φορτίο σε kg	16,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	140
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	415
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Αυτόματο κλείδωμα πόρτας	•
Πρωτοποριακό τύμπανο	•
Κινητήρας χωρίς συντήρηση με μετατροπέα συχνότητας	•
Πατενταρισμένος κυψελωτός κάδος 2.0	•
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για στεγνοκαθαριστήρια	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης	•
Κατάλληλο για ιπποφορβεία, κέντρα ιππασίας και στάβλους	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για ιατρεία και οδοντιατρεία	•
Κατάλληλο για τον κλάδο των πετροχημικών	•
Κατάλληλο για τον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων	•
Κατάλληλο για θεματικά πάρκα και συγκροτήματα διακοπών	•
Κατάλληλο για εγκαταστάσεις κρατικής περιθάλψης	•
Στοιχεία απόδοσης	
Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή κρύου νερού σε l/kg	6,20
Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή κρύου νερού σε kWh/kg	0,14
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή ζεστού νερού σε l/kg	5,90
Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή ζεστού νερού σε kWh/kg	0,06
Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού σε l	99,2
Κατανάλωση νερού για σύνδεση κρύου νερού στο τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C σε l	182,2

PWM 916 [EL DV DD WP]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο με συρτάρι απορρυπαντικού, βάση ζύγισης, M Touch Pro Plus – ελεύθερα προγράμ/νο.



EAN: 4002516433439 / Αριθμός υλικού: 11776200 / Παλιός αριθμός υλικού: 51916013EU

Κατανάλωση ενέργειας με παροχή κρύου νερού σε kW	2,24
Κατανάλωση ενέργειας για σύνδεση κρύου νερού στο τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C σε kWh	3,21
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού	49
Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού σε l	94,4
Κατανάλωση νερού για σύνδεση ζεστού νερού στο τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C σε l	178,1
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή ζεστού νερού σε kW	0,96
Κατανάλωση ενέργειας για σύνδεση ζεστού νερού στο τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C σε kWh	1,33
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου και ζεστού νερού	43
Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO σε l	92,8
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO	1,60
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO	34
Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO σε l	91,2
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO	0,48
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου και ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO	32
Χρόνος εκτέλεσης προγράμματος σε λεπτά για το τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C με σύνδεση κρύου νερού	53
Χρόνος εκτέλεσης προγράμματος σε λεπτά για το τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C με σύνδεση ζεστού νερού	47
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με κρύο νερό σε ποσοστό %	48
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με ζεστό νερό σε ποσοστό %	44
Υπολειμματική υγρασία κατά την επεξεργασία πανιών καθαρισμού σε %	25
Ταχύτητα στροφών σε rpm	1075
Συντελεστής g	462
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	30000
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	M Touch Pro Plus
Δυνατότητα προγραμματισμού	Ελεύθερα προγραμματιζόμενο
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμ. σε ώρες	Ελεύθερης επιλογής
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Κανονικά/προσαρμ. προγράμματα	
Βασικά προγράμματα	•
Δοσομέτρηση	
Θήκη απορρυπαντικού	3 τμήματα
Μέγιστο πλήθος συνδέσεων για δοσομετρικές αντλίες υγρών [αριθμός]	12
Αισθητήρας κενού	•

PWM 916 [EL DV DD WP]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο
με συρτάρι απορρυπαντικού, βάση ζύγισης, M Touch Pro Plus – ελεύθερα προγράμ/νο.