

PWM 916 [EL DV DD WP]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο με συρτάρι απορρυπαντικού, βάση ζύγισης, M Touch Pro Plus – ελεύθερα προγρ/νο.



- Όγκος κάδου 140 l, φορτίο 16.0 kg
- Κορυφή σε καθαρισμό και κατανάλωση – πρωτοποριακή τεχν/γία Miele
- Βέλτιστος χειρισμός με την έγχρωμη οθόνη αφής – M Touch Pro Plus
- Απλός και ασφαλής χειρισμός χάρη στο αυτόματο κλείδωμα πόρτας
- Σύνδεση για το μέλλον με τη χρήση LAN και WiFi

EAN: 4002516433439 / Αριθμός υλικού: 11776200 / Παλιός αριθμός υλικού: 51916013EU

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Εμπρόσθια φόρτωση
Εύρος	Performance Plus
Πρόσοψη	Ανοξειδωτος χάλυβας
Χρώμα πίνακα ελέγχου	Ανοξειδωτος χάλυβας
Μέγιστο μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:9 σε kg	16,0
Αναλογία φορτίου	1:9
Φορτίο σε kg	16,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	140
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	415
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Αυτόματο κλείδωμα πόρτας	•
Πρωτοποριακό τύμπανο	•
Κινητήρας χωρίς συντήρηση με μετατροπέα συχνότητας	•
Πατενταρισμένος κυψελωτός κάδος 2.0	•
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για στεγνοκαθαριστήρια	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης	•
Κατάλληλο για ιπποφορβεία, κέντρα ιππασίας και στάβλους	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για ιατρεία και οδοντιατρεία	•
Κατάλληλο για τον κλάδο των πετροχημικών	•
Κατάλληλο για τον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων	•
Κατάλληλο για θεματικά πάρκα και συγκροτήματα διακοπών	•
Κατάλληλο για εγκαταστάσεις κρατικής περιθάλψης	•
Στοιχεία απόδοσης	
Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή κρύου νερού σε l/kg	6,20
Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή κρύου νερού σε kWh/kg	0,14
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή ζεστού νερού σε l/kg	5,90
Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή ζεστού νερού σε kWh/kg	0,06
Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού σε l	99,2

PWM 916 [EL DV DD WP]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο με συρτάρι απορρυπαντικού, βάση ζύγισης, M Touch Pro Plus – ελεύθερα προγράμ/νο.



EAN: 4002516433439 / Αριθμός υλικού: 11776200 / Παλιός αριθμός υλικού: 51916013EU

Κατανάλωση νερού για σύνδεση κρύου νερού στο τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C σε l	182,2
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή κρύου νερού σε kW	2,24
Κατανάλωση ενέργειας για σύνδεση κρύου νερού στο τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C σε kWh	3,21
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού	49
Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού σε l	94,4
Κατανάλωση νερού για σύνδεση ζεστού νερού στο τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C σε l	178,1
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή ζεστού νερού σε kW	0,96
Κατανάλωση ενέργειας για σύνδεση ζεστού νερού στο τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C σε kWh	1,33
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου και ζεστού νερού	43
Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO σε l	92,8
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO	1,60
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO	34
Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO σε l	91,2
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO	0,48
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου και ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO	32
Χρόνος εκτέλεσης προγράμματος σε λεπτά για το τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C με σύνδεση κρύου νερού	53
Χρόνος εκτέλεσης προγράμματος σε λεπτά για το τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C με σύνδεση ζεστού νερού	47
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με κρύο νερό σε ποσοστό %	48
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με ζεστό νερό σε ποσοστό %	44
Υπολειμματική υγρασία κατά την επεξεργασία πανιών καθαρισμού σε %	25
Ταχύτητα στροφών σε rpm	1075
Συντελεστής g	462
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	30000
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	M Touch Pro Plus
Δυνατότητα προγραμματισμού	Ελεύθερα προγραμματιζόμενο
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμ. σε ώρες	Ελεύθερης επιλογής
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Κανονικά/προσαρμ. προγράμματα	
Βασικά προγράμματα	•
Δοσομέτρηση	
Θήκη απορρυπαντικού	3 τμήματα

PWM 916 [EL DV DD WP]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο με συρτάρι απορρυπαντικού, βάση ζύγισης, M Touch Pro Plus – ελεύθερα προγράμματα

EAN: 4002516433439 / Αριθμός υλικού: 11776200 / Παλιός αριθμός υλικού: 51916013EU

Μέγιστο πλήθος συνδέσεων για δοσομετρικές αντλίες υγρών [αριθμός]	12
Αισθητήρας κενού	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	14,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	14,60
Ασφάλεια σε A	25
Πιθανή παραλλαγή τάσης 1	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 60HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	14,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	14,60
Ασφάλεια σε A	25
Παροχή / αποχέτευση νερού	
Κρύο νερό [αριθμός]	3 x 1/2" w/ 3/4" σύνδεση
Ζεστό νερό [αριθμός]	1 σωλ. 1/2" με σύνδ. πάχ.3/4"
Σκληρό νερό (προαιρετικά) [αριθμός]	2 x 1/2" w/ 3/4" σύνδεση
Βαλβίδα αποχέτευσης	DN 70
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1705
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	924
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	835
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1862
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	1090
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1130
Καθαρό βάρος σε kg	387,0
Μικτό βάρος σε kg	408
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m ²	5581
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	65 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	6,48
Χαρακτηριστικά	
Πατενταρισμένο προστύψιμο	•
Επανεπεξεργασία πανιών καθαρισμού	•
Τρισδιάστατη παρακολούθηση ανισορροπίας	•
Ξέβγαλμα απολύμανσης	•
Αποτελεσματικά πτερύγια άντλησης	•
EcoSpeed	•
Σύστημα ελατηρίων	•
Παρακολούθηση θερμοκρασίας	•
Ειδικό θερμαντικό στοιχείο	•
Αυτόματος έλεγχος φορτίου +	•
Έλεγχος όγκου εισερχόμενου νερού (προαιρετικό)	•
Βάση ζύγισης	•
Προσθήκη ιματισμού	•
Επιλογή προγράμματος μέσω χρωματικού πλαισίου	•
Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•

PWM 916 [EL DV DD WP]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο με συρτάρι απορρυπαντικού, βάση ζύγισης, M Touch Pro Plus – ελεύθερα προγράμματα.



EAN: 4002516433439 / Αριθμός υλικού: 11776200 / Παλιός αριθμός υλικού: 51916013EU

Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ρυθμός ανακύκλωσης σε ποσοστό %	92
Επιλογές σύνδεσης	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
Ανάκτηση νερού (προαιρετικά)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Χωρητικότητες	
Αναπνευστικές μάσκες [αριθμός]	13
Κράνη [πλήθος]	4
Φόρμες εργασίας [αριθμός]	2
Προστατευτικά μπουφάν [αριθμός]	3
Χημικές προστατευτικές στολές [αριθμός]	1
Συνθετικά παπλώματα [αριθμός]	1
Συνθετικά μαξιλάρια [αριθμός]	3
Πουπουλένια παπλώματα [αριθμός]	1
Πουπουλένια μαξιλάρια [αριθμός]	3
Πανιά καθαρισμού, 22 g [αριθμός]	355
Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 40 cm/190 g [αριθμός]	82
Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 50 cm/220 g [αριθμός]	71
Σφουγγαρίστρες μικροΐνας, 40 cm/120 g [αριθμός]	130
Σφουγγαρίστρες μικροΐνας, 50 cm/170 g [αριθμός]	91
Σφουγγαρίστρες, γραφείο, 100 g [ποσότητα]	160
Σφουγγαρίστρες, σκάλες, 150 g [ποσότητα]	105
Θερινές κουβέρτες για άλογα [αριθμός]	3
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•